
数据信息页

# WS 10/3.5 PLUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。
WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。
• 可成条或单个安装
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | WS, 端子标记, 10 x 3.5 mm, 间距 P（单位：mm）: 3.50 Weidmueller, 白色 |
| 订货号 | 2003760000 |
| 类型 | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 |
| 数量 | 960 items |

# 数据信息页

## WS 10/3.5 PLUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高度 | 10 mm | 高度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 宽度 | 3.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.1378 inch |
| 净重 | 0.07 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40…100 °C |

### 环保产品合规

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.001 kg CO2eq. |

### 通用数据

| | | |
|---|---|---|
| 宽度 | 3.5 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | |
| 最大工作温度 | 100 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 白色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | |
| 打印标志 | 空白 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard |
| 适用的打印机 | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Terminal marker | |
| 工作温度范围 | -40…100 °C | |
| 应用/制造商 | Weidmueller | |

### 连接器标记号

| | |
|---|---|
| 间距 P（单位：mm） | 3.50 mm |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

# WS 10/3.5 PLUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸



### 图纸

