## 数据信息页

## PAC-S300-SL24-AR3-5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

随着场地设施变得更为复杂,某些PLC已不能满足日益增加的 I / O 信号需求,因此, 许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下,对现有控制器进行更新换代。 通过使用 魏德米勒适配器、 预制电缆和接口产品,您可以轻松、安全地更换 PLC系统:您可以保持现有的现场布线,测试新的系统,并将安装停机时间缩至最短。

## 通用订货数据

订货号	2004660050	
类型	PAC-S300-SL24-AR3-5M	
GTIN (EAN)	4099986594067	
数量	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量			,	
争重	563 g			
温度				
字储温度	-1060 °C	工作温度	-1050 °C	
不保产品合规			'	
	<u> </u>			
RoHS 合规状态	合规,有例外 			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
<b>通用参数</b>				
电缆长度 电缆长度	5 m	适用于	数字信号	
基础材料	PVC	- <u>-                                  </u>	电缆 LiYY	
安口联接器	2 x BLC 5.08/12/180R	- <u> </u>	20回路	
且缆外径	8.6 - 1 mm	PLC 侧接联接器	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0	
异线压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>			
电气数据				
3 <b>上 兴 由 汝</b>	0.4	다. 기계 ' <del>'</del>	4 1/1/4	
是大总电流	3 A	耐压测试 一	1 KV/1s	
路允许的最大电流	1 A	额定电压	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	
异线电阻 	≤ 80 mΩ/m	导线载流能力	300 pF/m	
<del>}</del> 类				
TIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
TIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
TIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
CLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
CLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
CLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20		2, 2 7 2 2 2 0	

目录日期/图纸 2