

A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 直通型接线端子, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, 黑色 |
| 订货号        | <a href="#">2051310000</a>               |
| 类型         | A2C 4 BK                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118411577                            |
| 数量         | 100 items                                |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 39.5 mm     | 深度 (英寸) | 1.5551 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 40.5 mm     | 高度      | 60 mm       |
| 高度 (英寸)       | 2.3622 inch | 宽度      | 6.1 mm      |
| 宽度 (英寸)       | 0.2402 inch | 净重      | 9.57 g      |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据IECEX/ATEX

|                   |                   |                     |                   |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ATEX 证书号          | TUEV16ATEX7909U   | IECEX 证书号           | IECEXTUR16.0036U  |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 550 V             | 电流 (ATEX)           | 28 A              |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 4 mm <sup>2</sup> | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 550 V             |
| 电流 (IECEX)        | 28 A              | 导线最大压接面积 (IECEX)    | 4 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 标识     | Ex eb II C Gb     | Ex 2014/34/EU 标签    | II 2 G D          |

## 其它技术参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 带锁销  | 无     | 开放端  | 右方   |
| 可卡装  | 无     | 固定类型 | 已制动的 |
| 安装指导 | 导轨安装  | 防爆版  | 是    |
| 安装方式 | TS 35 |      |      |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |         |
|-------------|---------|
| 其他联接方式的接口类型 | PUSH IN |
|-------------|---------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A4      |
| 导线最大压接面积 AWG       | AWG 12  |
| 连接方向               | 上方      |
| 剥线长度               | 12 mm   |
| 联接类型               | PUSH IN |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                                       |                      |                     |                     |                   |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 联接点数量                                 | 2                    |                     |                     |                   |
| 压接范围, 最大                              | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 压接范围, 最小                              | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 螺丝刀口尺寸                                | 0.6 x 3.5 mm         |                     |                     |                   |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 26               |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 最大压接面积 软导线                            | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |                     |                   |
| 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |                     |                     |                   |
| - 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4         | 管长度                  | 最小                  | 6 mm                |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 12 mm               |                   |
|                                       | 导线连接 截面积             | 最小                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 1 mm <sup>2</sup>   |                   |
|                                       | 管长度                  | 最小                  | 8 mm                |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 12 mm               |                   |
|                                       | 导线连接 截面积             | 最小                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 2.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       | 管长度                  | 最小                  | 10 mm               |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 12 mm               |                   |
|                                       | 导线连接 截面积             | 标称                  | 4 mm <sup>2</sup>   |                   |
|                                       |                      | 双线管状端头的管长度          | 管长度                 | 最小                |
|                                       | 最大                   |                     | 12 mm               |                   |
| 导线连接 截面积                              | 最小                   |                     | 0.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       | 最大                   |                     | 1.5 mm <sup>2</sup> |                   |
| - 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1        | 管长度                  |                     | 最小                  | 6 mm              |
|                                       |                      |                     | 最大                  | 10 mm             |
|                                       | 导线连接 截面积             | 最小                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 1 mm <sup>2</sup>   |                   |
|                                       | 管长度                  | 最小                  | 7 mm                |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 12 mm               |                   |
|                                       | 导线连接 截面积             | 最小                  | 1.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 2.5 mm <sup>2</sup> |                   |
|                                       | 管长度                  | 最小                  | 9 mm                |                   |
|                                       |                      | 最大                  | 15 mm               |                   |
|                                       | 导线连接 截面积             | 最小                  | 4 mm <sup>2</sup>   |                   |
|                                       |                      |                     | 最大                  | 6 mm <sup>2</sup> |
| 带塑料套的管状端头长度（根据横截面确定）                  | 最小横截面                | 0.5 mm <sup>2</sup> |                     |                   |
|                                       | 最大横截面                | 1 mm <sup>2</sup>   |                     |                   |
|                                       | 最小管长度                | 6 mm                |                     |                   |
|                                       | 最大管长度                | 12 mm               |                     |                   |
|                                       | 最小横截面                | 1.5 mm <sup>2</sup> |                     |                   |
|                                       | 最大横截面                | 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |                   |
|                                       | 最小管长度                | 8 mm                |                     |                   |
|                                       | 最大管长度                | 12 mm               |                     |                   |
|                                       | 最小横截面                | 4 mm <sup>2</sup>   |                     |                   |
| 最大横截面                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |                     |                   |

## 技术数据

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| 不带塑料套的管状端头长度（根据横截面确定） | 最小管长度 | 10 mm               |
|                       | 最大管长度 | 12 mm               |
|                       | 最小横截面 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                       | 最大横截面 | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                       | 最小管长度 | 6 mm                |
|                       | 最大管长度 | 10 mm               |
|                       | 最小横截面 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                       | 最大横截面 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                       | 最小管长度 | 7 mm                |
|                       | 最大管长度 | 12 mm               |
|                       | 最小横截面 | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                       | 最大横截面 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 双线管状端头的管长度（根据横截面确定）   | 最小管长度 | 9 mm                |
|                       | 最大管长度 | 15 mm               |
|                       | 最小横截面 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                       | 最大横截面 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                       | 最小管长度 | 8 mm                |
|                       | 最大管长度 | 12 mm               |

## 材料参数

|        |       |              |     |
|--------|-------|--------------|-----|
| 基础材料   | Wemid | 颜色编码         | 黑色  |
| 触发元件颜色 | 橙色    | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

## 系统特征值

|         |   |         |       |
|---------|---|---------|-------|
| 必须的端板   | 是 | 电位数量    | 1     |
| 层数      | 1 | 每层压接点数量 | 2     |
| 每层电位点数量 | 1 | 层, 内部桥接 | 无     |
| PE联接    | 无 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| N功能     | 无 | PE 功能   | 无     |
| PEN功能   | 无 |         |       |

## 通用的

|              |        |      |               |
|--------------|--------|------|---------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 | 安装指导 | 导轨安装          |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 标准   | IEC 60947-7-1 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |               |

## 额定数据

|                          |                   |        |               |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 4 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 800 V         |
| 额定直流电压                   | 800 V             | 额定电流   | 32 A          |
| 最大电流                     | 32 A              | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ              | 额定浪涌电压 | 8 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 1.02 W            | 过压等级   | III           |
| 污染等级                     | 3                 |        |               |

## 额定数据 (CSA)

|                |        |               |                 |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 10 AWG | 电压大小 C (CSA)  | 600 V           |
| 电流 大小 C (CSA)  | 30 A   | CSA 认证号       | 200039-70089609 |
| 电压大小 B (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 B (CSA) | 30 A            |
| 电压大小 D (CSA)   | 600 V  | 电流 大小 D (CSA) | 5 A             |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 26 AWG |               |                 |


### 技术数据

#### 额定数据 (UL)

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 10 AWG | 电压大小 B (cURus)      | 600 V  |
| 电压大小 D (cURus)      | 600 V  | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
| 电流大小 B (cURus)      | 30 A   | 电压大小 C (cURus)      | 600 V  |
| 电流大小 C (cURus)      | 30 A   | 电流大小 D (cURus)      | 5 A    |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 10 AWG |                     |        |

#### 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## 附件

## 端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | AEP 2C 4                   | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2051680000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118411782              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |
| 类型         | AEP 2C 4 BL                | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2051690000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118411911              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |
| 类型         | AEP 2C 4 OR                | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2051710000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118411690              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1                | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1991920000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 附件

## 测试适配器和测试插座




测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | ATPG 4 MI-R                | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1991860000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |
| 类型         | ATPG 1.5-10 L              | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1991890000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                              |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/10                  | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1528090000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |                                                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 4N/10 BL               | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1528230000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |                                                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 4N/2                   | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1527930000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |                                                                       |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                       |
| 类型         | ZQV 4N/2 BL                | 版本                                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1528040000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |                                                                       |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                       |

## 附件

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/3                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527940000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/3 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528080000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527970000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/4 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528120000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527980000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/5 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528140000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50                  | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528130000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/50 BL               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528240000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1527990000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/6 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528170000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528020000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/7 BL                | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528180000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |
| 类型         | ZQV 4N/8                   | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1528030000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 4N/8 BL                | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1528190000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |
| 类型         | ZQV 4N/9                   | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1528070000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |
| 类型         | ZQV 4N/9 BL                | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1528220000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm）：6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC NE BL           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | Weidmueller, 蓝色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE BR           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | Weidmueller, 棕色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GE           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, 黄色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GN           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, 绿色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GR           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, 灰色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE OR           | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P（单位：mm）：6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, 橙色                           |
| 数量         | 1000 ST                    |                                           |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC NE WS           | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC SDR             | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, 根据客户需求                            |
| 数量         | 200 ST                     |                                                |

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00          |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, 根据客户需求                                    |
| 数量         | 200 ST                     |                                                        |
| 类型         | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2007780000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                  |
| 数量         | 120 ST                     |                                                        |

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性, 它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符, 或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式, 可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">2003780000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | Allen-Bradley, 白色                                      |
| 数量         | 600 ST                     |                                                        |
| 类型         | WS 10/6 MC M NE BL         | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1069080000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | Allen-Bradley, 蓝色                                      |
| 数量         | 600 ST                     |                                                        |
| 类型         | WS 10/6 MC M NE GE         | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1917430000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | Allen-Bradley, 黄色                                      |
| 数量         | 600 ST                     |                                                        |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 MC M NE GN         | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1917420000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | Allen-Bradley, 绿色                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                                         |
| 类型         | WS 10/6 MC M NE RT         | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1917440000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | Allen-Bradley, 红色                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                                         |
| 类型         | WS 10/6 M MC NE WS         | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, 白色                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                                         |

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。


WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 MC M SDR           | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1818410000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                   |
| 数量         | 120 ST                     |                                                         |

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 MC NE WS           | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Allen-Bradley, 白色                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                                         |

## 附件

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。


WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 MC SDR             | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1828460000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                   |
| 数量         | 120 ST                     |                                                         |

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1046390000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | Allen-Bradley, 白色                                       |
| 数量         | 600 ST                     |                                                         |

## 附件

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。


WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/6 PLUS MC SDR        | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1046330000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | Allen-Bradley, 根据客户需求                                 |
| 数量         | 120 ST                     |                                                       |

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1951880000</a> | WS, 端子标记, 8 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              | 色                                                      |
| 数量         | 600 ST                     |                                                        |

## 附件

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 8/6 PLUS MC SDR         | 版本                                                          |
| 订货号        | <a href="#">1038820000</a> | WS, 端子标记, 8 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 Weidmueller, 根据客户需求 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              |                                                             |
| 数量         | 120 ST                     |                                                             |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                          |
| 数量         | 600 ST                     |                                          |

## 附件

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |    |                                     |
|------------|----------------------------|----|-------------------------------------|
| 类型         | WS 8/6 MM WS               | 版本 |                                     |
| 订货号        | <a href="#">2007160000</a> |    | WS, 端子标记, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |    |                                     |
| 数量         | 600 ST                     |    |                                     |

## 附件




## 测试及测量装置的附件

## 通用订货数据

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 类型         | ZUB MULTIMETER             | 版本 |            |
| 订货号        | <a href="#">9205270000</a> |    | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |    |            |
| 数量         | 1 ST                       |    |            |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1 BK             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2475310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | APP 2                      | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2489090000</a> | A-系列, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 警告盖板


带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | AAM 4 YE FLASH             | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">2635560000</a> | A-系列, 端子标记, 10 x 6.1 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674507              |                                                   |
| 数量         | 40 ST                      |                                                   |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661280000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661290000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |

## A2C 4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | AEP 4C 4 OR                | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2051920000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118412000              |          |
| 数量         | 20 ST                      |          |

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">2749610000</a> | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                       |
| 数量         | 1 ST                       |                                                       |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1276300000</a> | 插头（端子），插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |