

## PAC-M340-UNIS-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 订货号        | 2426760030                          |
| 类型         | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V1-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600768                       |
| 数量         | 1 items                             |

## PAC-M340-UNIS-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 732 g |
|----|-------|

## 通用参数

|        |                                       |           |                            |
|--------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 电缆长度   | 3 m                                   | 适用于       | 模拟信号                       |
| 基础材料   | PVC                                   | 电缆        | 电缆 LiYCY                   |
| 接口连接器  | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | 最小回路数     | 28 回路                      |
| 电缆外径   | 11.9 ± 1 mm                           | PLC 侧接连接器 | SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |           |                            |

## 电气数据

|            |           |            |                     |
|------------|-----------|------------|---------------------|
| 最大总电流      | 0.125 A   | 耐压测试       | 1 kV/1s             |
| 导线电阻       | ≤ 80 mΩ/m | 工作电压       | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 电容 (线芯/线芯) | 300 pF/m  | 电容 (线芯/屏蔽) | 300 pF/m            |

## 额定数据 UL

|       |         |
|-------|---------|
| 最大总电流 | 0.125 A |
|-------|---------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |