



B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



similar to illustration

双层插座，采用直插式联接

- 只需插入准备好的导线，即完成接线
- 使用方便，因为
- 导线连接区域与操作区清晰地隔离开来
- 内置按钮用于释放导线
- 元器件高度较低，增加了元器件的密度
- 可选：要实现免工具锁定和松开，可使用魏德米勒的释放杆（LR）或释放手柄（LH）

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 10, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大: 1.5 mm², 盒装
订货号	2446500000
类型	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO
GTIN (EAN)	4050118460018
数量	72 items
产品数据	IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16
包装	盒装
交货状态	已取消
最后下单日期	2023-12-29T00:00:00+01:00
替代产品	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO
编制日期 11.05.2026 02:35:42 MEZ	

B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

深	26.25 mm	深度 (英寸)	1.0335 inch
高度	15.2 mm	高度 (英寸)	0.5984 inch
宽度	24.5 mm	宽度 (英寸)	0.9646 inch
净重	7.44 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - B2C/S2C 3.50 - 双排系列			
联接类型	现场接线			
导线连接方式	PUSH IN 带执行器			
间距 P (单位: mm)	3.50 mm			
间距 P (单位: inch)	0.138 "			
导线出线方向	180°			
回路数	10			
L1 (mm)	14.00 mm			
L1 (inch)	0.551 "			
层数	1			
插针排数	2			
额定横截面	1.5 mm ²			
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护			
防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20 已插入 / IP 10 未插入			
防护等级	IP20, 安装完毕后			
可编码	是			
剥线长度	10 mm			
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5			
相关标准	DIN 5264			
插拔次数	25			
插拔力 / 回路, 最大	5 N			
拉力 / 回路, 最大	5 N			
拧紧扭矩	扭矩类型	螺钉法兰		
	使用信息	拧紧力矩	最小	0.15 Nm
			最大	0.2 Nm

材料数据

绝缘材料	PA 66 GF 30	颜色编码	黑色
触发元件颜色	黑色	比色表 (相似)	RAL 9011
绝缘材料组	II	相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600
绝缘电阻	≥ 108 Ω	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	插头触点叠层结构	2...5 µm Sn hot-dip tinned

B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-40 °C	最大安装温度范围	120 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.14 mm ²		
压接范围, 最大	1.5 mm ²		
导线最小压接面积 AWG	AWG 30		
导线最大压接面积 AWG	AWG 16		
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.14 mm ²		
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1.5 mm ²		
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.14 mm ²		
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm ²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.14 mm ²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1 mm ²		
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.14 mm ²		
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	1.5 mm ²		
可压接导线	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.14/12 GR SV
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.25/12 HBL SV
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.34/12 TK SV
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H0.5/16 OR SV
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.5/10
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H0.75/16 W SV
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.75/10
	管状端头	剥线长度	标称 12 mm
		推荐的管状端头	H1.0/16 GE SV
		剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H1.0/10
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H1.5/10

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	50 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	9.5 A
额定电流 (使用组 C / CSA)	9.5 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	9.5 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 30	导线最大压接面积, AWG	AWG 16

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	50 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	9.5 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	9.5 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	9.5 A

B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线最小压接面积, AWG 参见认证参数	AWG 30 规格为最大值, 详情参见认证证书。	导线最大压接面积, AWG	AWG 16
包装			
包装	盒装	VPE 长度	0.00 m
VPE 宽度	0.00 m	VPE 高度	0.00 m
类型测试			
测试标识的耐久性	标准	IEC 61984 截面 6.2 和 7.3.2 / 10.11 模式取自 IEC 60068-2-70 / 12.95	
	测试	原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 日期时钟, 批准标识 UL, 批准标识 cULus	
	评价	可用	
	测试	耐久性	
	评价	传递	
测试: 误用 (不可互换)	标准	IEC 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06	
	测试	旋转 180°, 无编码元件	
	评价	传递	
	测试	电码单元旋转 180°	
	评价	传递	
	测试	目视检查	
	评价	传递	
测试 可夹紧 截面积	标准	IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11	
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.14 mm ²	
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.14 mm ²	
		导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 AWG 26/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19	
		导体类型和导线截面积 AWG 16/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 16/19	
	评价	传递	
	标准	IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99	
	要求	0.2 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19	
导体损坏和意外松动测试	评价	传递	
	要求	0.3 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U0.75	
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.75	
	评价	传递	
	要求	0.4 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U1.5	
		导体类型和导线截面积 H07V-K1.5	
		导体类型和导线截面积 AWG 16/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 16/19	
	评价	传递	
拉出测试	标准	IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99	
	要求	≥10 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19	
	评价	传递	
	要求	≥20 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U0.75	

B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	导体类型和导线截面积 H05V-K0.75
评价	传递
要求	≥40 N
导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U1.5
	导体类型和导线截面积 H07V-K1.5
	导体类型和导线截面积 AWG 16/1
	导体类型和导线截面积 AWG 16/19
评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	13.4 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	10 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	12 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	9 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	2.5 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 80 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


Dimensional drawing



Graph



产品优势



Solid PUSH IN contact Safe and durable


B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

产品优势




Large connection cross-section Up to 1.5 mm possible with ease

产品优势



Fast PUSH IN connection Tool-free and touch-safe

应用举例



B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	B2L/S2L 3.50 KO BK BX	版本
订货号	1849740000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248378203	
数量	100 ST	
类型	B2L/S2L 3.50 KO OR BX	版本
订货号	1849730000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248378197	
数量	100 ST	