

PAC-D15M-D15M-HF-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
|            |                                     |
| 订货号        | 2426070020                          |
| 类型         | <a href="#">PAC-D15M-D15M-HF-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248415687                       |
| 数量         | 1 items                             |

## PAC-D15M-D15M-HF-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 490.82 g

## 温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 通用参数

|        |          |           |                |
|--------|----------|-----------|----------------|
| 电缆长度   | 2 m      | 适用于       | 模拟信号           |
| 电缆     | LIHCH 电缆 | 接口连接器     | SUB-D MALE 15P |
| 最小回路数  | 15 回路    | PLC 侧接连接器 | SUB-D MALE 15P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm² |           |                |

## 电气数据

|           |                     |           |           |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 最大总电流     | 3 A                 | 每路允许的最大电流 | 1 A       |
| 额定电压      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 导线电阻      | ≤ 80 mΩ/m |
| 工作电压      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线载流能力    | 300 pF/m  |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m            |           |           |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |