

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Produktabbildung

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本 | VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 2435070000 |
| 类型 | VG M12 EMV-4 MS 3-6.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118446494 |
| 数量 | 50 items |

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 28 mm | 高度 (英寸) | 1.1024 inch |
| 长度 | 34 mm | 长度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 净重 | 13.32 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

电缆接头认证号

| | | | |
|----------------------|---------|---------------|----------------|
| 电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号 | E-14047 | 电缆接头 (UL) 认证号 | E199260 |
| 电缆接头 (cULus) 认证号 | E199260 | DEF 验收条件 | DNV, UL, cULus |

通用参数

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 最大电缆外径 | 6.5 mm | 最小电缆外径 | 3 mm |
| O 型圈 | NBR | 带 GWDR 的承托类型 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K |
| 拧紧力矩 | 3 Nm | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 是 | 最大护罩直径 | 5.00 mm |
| 最小罩直径 | 2.00 mm | AF 尺寸 1 | 14 mm |
| AF 尺寸 2 | 14 mm | AF 尺寸 | 14 mm |
| 防护等级 | IP66, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K | 电缆接头 | 公制的, M 12 |
| 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 密封件 | CR |
| 密封 | NBR | 螺纹 (外部) | M 12 |
| 螺纹长度 | 6 mm | 螺帽最大扭矩 | 5.50 Nm |
| 防护等级 (UL) | Type 4X | 支撑螺丝最大扭力 | 5.50 Nm |
| 支撑螺丝最小扭力 | 4.50 Nm | 螺帽最小扭矩 | 4.50 Nm |
| 压接插芯 | 聚酰胺 | | |

分类

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECCLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECCLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

黄铜螺母 EMC



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型 | SKMU EMV M12 | 版本 |
| 订货号 | 1777610000 | SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 12, 3.6 mm, 黄铜 |
| GTIN (EAN) | 4032248157884 | 材质, 镀镍的 |
| 数量 | 100 ST | |