

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似**Produktabbildung**

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	2435210000
类型	VG M63 EMV-4 MS 34-44
GTIN (EAN)	4050118446968
数量	5 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

高度	59 mm	高度 (英寸)	2.3228 inch
长度	73 mm	长度 (英寸)	2.874 inch
净重	434.54 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E199260	DEF 验收条件	DNV, UL, cULus

通用参数

最大电缆外径	44 mm	最小电缆外径	34 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
拧紧力矩	25 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	最大护罩直径	40.00 mm
最小罩直径	30.00 mm	AF 尺寸 1	68 mm
AF 尺寸 2	68 mm	AF 尺寸	68 mm
防护等级	IP66, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K	电缆接头	公制的, M 63
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 63
螺纹长度	14 mm	螺帽最大扭矩	44.00 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭力	26.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	24.00 Nm	螺帽最小扭矩	42.00 Nm
压接插芯	聚酰胺		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECCLASS 14.0	27-14-08-01
ECCLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M63 EMV-4 MS 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

黄铜螺母 EMC

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU EMV M63	版本
订货号	1777680000	SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 63, 6.6 mm, 黄铜
GTIN (EAN)	4032248157952	材质, 镀镍的
数量	10 ST	