



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 1500 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 7.5 VA, 精度等级: 0.5, 钳式电流互感器
订货号	2438480000
类型	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	58 mm	深度 (英寸)	2.2835 inch
高度	198 mm	高度 (英寸)	7.7953 inch
宽度	155 mm	宽度 (英寸)	6.1024 inch
净重	998 g		

温度

存储温度	-25 °C...40 °C	工作温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	80.00 mm
导轨	80 x 120 mm	安装位置	室内使用

技术特性

防护等级	IP20	绝缘等级	E
额定持续热电流 I _{thermal}	1.0 x I _{nom} , 60 x I _{nom} 达 1 秒	标称频率	50 Hz

电气特性

精度等级	0.5	次级电流	0...5 A
负载	7.5 VA	初级电流	1500 A

绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	0.5
----	--------------------------------------	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Dimensional drawing

