

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Illustration similar

生产过程需要不断提高效率。除了性能外,能源效率和可持续性在尖端工业中也扮演着越来越重要的角色。PROtop电源将卓越的性能数据与典范的可持续发展特性相结合,对整个生产设施的生产力产生了积极影响。

PROtop 提供了许多优势,使您具有真正的竞争优势。其中包括由于高效率而永久降低能源成本,以及由于长使用寿命和高 MTBF 值而提高工厂可用性。此外,由于其空间利用率极高的设计,功能密度极高。。

与传统电源单元相比,PROtop 可以带来显著的节能效果。在一个中型生产设施中,大约有 100 个 PROtop 电源单元,采取三班制运行,每天可节省平均 50 kWh 的电能,效率得到提升。这相当于每年节省超过 15,000 kWh 的电量,并且还改善了该设施的碳足迹。这种电源的使用寿命是标准电源的两倍,也可持续降低回购和更换的成本。

通用订货数据

版本	Power supply, switch-mode power supply unit, 24
	V
订货号	2466900000
类型	PRO TOP1 960W 24V 40A
GTIN (EAN)	4050118481488
数量	1 items

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



















Type Approved

ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
证书号 (cULus)	E258476	
证书编号 (cULusEX)	E470829	

尺寸和重量

深	125 mm	深度 (英寸)	4.9212 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	124 mm		4.8819 inch
净重	3080 a		

温度

存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-25 °C70 °C
操作温度下的湿度	595 %, 无凝结	 启动	≥ -40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

输入

接线方式	PUSH IN	
AC 输入电压范围	85277 V AC	
建议后备熔丝	16 A, DI / 16 A, Char. B / 16 A, Char C	
频率范围 交流	4565 Hz	
额定输入电压	110240 V AC / 120340 V DC	
输入过压保护	压敏电阻	
输入熔断器 (内置)	是	
输入电压范围 直流	80 410 V DC	
浪涌电流	最大值15 A	
相对于输入电压的电流消耗	电压类型	交流电
	输入电压	100 V
	输入电流	12 A
	电压类型	直流电
	输入电压	120 V
	输入电流	12 A
输入电气强度最大值	AC/DC	
名义功耗	1021 VA	

输出

输出功率	960 W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

断电桥接时间	> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC		
接线方式	PUSH IN		
额定输出电压	24 V DC ± 1 %		
残余波纹, 切换峰值电流	<50 mVss @ UNenn, Full Load		
可拼接	可配置,用于增加冗余和功率(带 ORing MOSFET)		
最大输出电压	28.8 V		
最小输出电压	22.5 V		
最大输出电流	40 A		
输出电压,备注	可选配电位器或者通讯模块		
额定输出电流,针对 U额定	40 A @ 60 °C		
反向电压保护	是		
DCL - 峰值负载备用	提升持续时间 5 s		
	额定电流的倍数 150 %		
	提升持续时间 15 ms		
	额定电流的倍数 400 %		
上升时间	≤ 100 ms		

通用参数

功率因数(约)	> 0.9	AC 故障桥接时间 @ l额定	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
效率	94%	 防护等级	IP20
过压等级	111, 11	安装位置、安装提示	水平方向位于 DIN 导轨 TS 35 上,顶部和底部各 50 mm 电气间隙确保空气自由 流通,同相邻子组件保持 10 mm 间隙。
	金属,耐腐蚀	 降额	> 60°C (2.5% / 1°C)
最大接地泄漏电流	3.5 mA	保形涂层	 无
功率损耗, 空载	10 W	短路保护	是, intern
功率损耗, 额定负载	61.3 W		

EMC / 冲击/振动

抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27	所有方向力值30g	噪声排放符合 EN55032	等级 B
抗干扰检查方式	EN 55032:2015, EN 55032:2012, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 55024:2010, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007/ A1:2011	抗振动稳定性 IEC 60068-2-6	2.3 g(位于 DIN 导轨上), 4 g(直接安装时)

绝缘参数

过压等级	III, II	污染等级	2
防护等级	I,带 PE 连接		3.5 kV
绝缘电压,输出/对地	3.2 kV		0.5 kV

电气安全

电气机械设备	根据EN60204	低压保护	符合 IEC 60950-1 标准 的 SELV, PELV 符合 EN 60204-1
用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接数据 (输入端)			
接线方式	PUSH IN	端子接线回路数量	3 用于 L/N/PE
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	最大压接面积,AWG/kcmil	4 AWG
最小压接面积 AWG/kcmil	20 AWG	最大压接面积,软导线	16 mm ²
最小压接面积 软导线	0.75 mm ²	最大压接面积,硬导线	16 mm ²
最小压接面积 硬导线	0.75 mm ²		1
联接数据 (输出端)			
接线方式	PUSH IN	端子接线回路数量	5 (+ + /)
最大压接面积,AWG/kcmil	4 AWG	编)设线自由数量 最小压接面积 AWG/kcmil	20 AWG
最大压接面积,软导线	16 mm ²	最小压接面积 软导线	0.75 mm ²
最大压接面积,硬导线	16 mm ²	最小压接面积 硬导线	0.75 mm ²
螺丝刀刀头	0.6 x 3.5	我小 <u>压</u> 设曲你 收 万 汉	0.73 11111
联接数据 (信号)			
导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值	1.5 mm ²	连接方式	PUSH IN
最大压接面积,AWG/kcmil	16	单股导线的最小压接面积	0.14 mm ²
单股导线的最大压接面积	1.5 mm ²	导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值	0.14 mm ²
最小接线面积,AWG/kcmil	26 mm ²		
信号通信			
浮动触点	是	红/绿 LED	绿色:运行 (无故障), 闪烁绿色:预先警报 1>90%, 绿色:预先警报 1>90%, 绿/红闪烁:输出端闭合 (关断模式), 闪烁红色: 过载/错误
状态继电器(最大负载)	输出电压 OK (30 V DC / 1 A)		
保修			
质保期	3年		
分类			
ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540 EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540 EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-04-07-01
		LOLAGO 14.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-04-07-01 27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

尾架











通用订货数据

类型 WEW 35/1 V0 GF SW 订货号

1478990000

GTIN (EAN) 4050118286892

数量 50 ST

类型 WEW 35/2 V0 GF SW

1479000000 订货号 GTIN (EAN) 4050118286779

50 ST 数量

版本

版本

固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 ℃

固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件,DIN EN 60900,IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型 订货号 SDIS SLIM 0.6X3.5X100

2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350

装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6

安装



魏德米勒电源的安装配件。

6 目录日期 / 图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	PRO TOP BRACKETS	版本
订货号	2575900000	Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118683059	
数量	1 ST	
类型	MTA 45 MF	版本
订货号	1251310000	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042719	
数量	1 ST	
类型	CP A WALLADAPTER 30 MM	版本
订货号	1461870000	
GTIN (EAN)	4050118268225	
数量	1 ST	

通信模块



魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础,这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计,无需任何工具即可进行操作,并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

通用订货数据

类型	PRO COM CAN OPEN	版本
订货号	2467320000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118482225	
数量	1 ST	
类型	PRO COM CAN OPEN EX	版本
订货号	2467340000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118481822	
数量	1 ST	
类型	PRO COM DISPLAY 7S	版本
订货号	2466960000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118481808	
- (/	4030110401000	
数量	1 ST	
		版本
数量	1 ST	版本 Communication module
数量 类型	1 ST PRO COM IO-LINK	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

BCF 3.81/180F



PUSH IN 直插式 - 魏德米勒创新的联接系统简化了导线联接。

用户和应用能获得下列优势:

- 由于元件高度小, 因此能采用高密度包装。 只需要插入准备好的导线即完成联接
- 与紧凑型SCDN / SCDN-THR 双层焊针插座配合, 实现元件高密度
- 集成按钮能打开压接单元, 简化操作
- 操作直观, 清楚区分进线区和操作区。
- 采用魏德米勒专利释放杆(LR), 无需工具即可锁定和释放 联接

魏德米勒接插件,间距为3.81毫米(0.15英寸),布局与标准接插件兼容,允许进行编码,提供标记空间。

通用订货数据

类型 BCF 3.81/03/180F SN BK ... 版本

订货号 1347850000 PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 带操作按键的 PUSH IN,

GTIN (EAN) 4050118152517 压接范围,最大: 1.5 mm², 盒装

数量 50 ST