



**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

联接牢固，满足太阳能逆变器、变频器、伺服调节器和电源等所有电力电子装置应用中的高电流和电压要求。

**通用订货数据**

版本	PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 带控制杆的 PUSH IN, 压接范围, 最大 : 6 mm <sup>2</sup> , 盒装
订货号	<a href="#">2472180000</a>
类型	LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118550047
数量	20 items
产品数据	IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
包装	盒装

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

**尺寸和重量**

深	22.07 mm	深度(英寸)	0.8689 inch
高度	36.55 mm	高度(英寸)	1.439 inch
最低安装高度	31.55 mm	宽度	91.8 mm
宽度(英寸)	3.6142 inch	净重	43.56 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**系统规格**

产品系列	OMNIMATE 电源 - LL 系列	导线连接方式	带控制杆的 PUSH IN
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	导线出线方向	90°
间距 P (单位 : mm)	7.50 mm	间距 P (单位 : inch)	0.295 "
回路数	12	插针排数	1
由客户装配	无	层数	1
焊脚长度 (l)	5 mm	焊针规格	d = 1.5 mm
焊接孔直径 (D)	2 mm	焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
每回路的焊脚数目	1	剥线长度	12 mm
L1 (mm)	82.50 mm	L1 (inch)	3.245 "
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20	防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护
防护等级	IP20		

**材料数据**

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	I
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
焊接连接的焊层结构	4...10 µm Sn matt	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-40 °C
最高操作温度	120 °C		

**适用导线**

压接范围, 最小	0.25 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 24
导线最大压接面积 AWG	AWG 8
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
多股硬导线, 最小值 H07V-R	0.5 mm <sup>2</sup>
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	6 mm <sup>2</sup>

## LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 0.25 mm<sup>2</sup>

228/4)

最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 6 mm<sup>2</sup>

228/4)

带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 0.25 mm<sup>2</sup>

最小

最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 6 mm<sup>2</sup>

228/ 1

可压接导线

导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	0.5 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 14 mm
管状端头	推荐的管状端头	H0.5/18 OR
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	1 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 15 mm
管状端头	推荐的管状端头	H1.0/18 GE
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	1.5 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 15 mm
管状端头	推荐的管状端头	H1.5/18D SW
导线连接 截面积	剥线长度	标称 12 mm
管状端头	推荐的管状端头	H1.5/12
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	0.75 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 14 mm
管状端头	推荐的管状端头	H0.75/18 W
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 14 mm
管状端头	推荐的管状端头	H2.5/19D BL
导线连接 截面积	剥线长度	标称 12 mm
管状端头	推荐的管状端头	H2.5/12
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	4 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 12 mm
管状端头	推荐的管状端头	H4.0/12
导线连接 截面积	剥线长度	标称 14 mm
管状端头	推荐的管状端头	H4.0/20D GR
导线连接 截面积	型号	细绞线
管状端头	标称	6 mm <sup>2</sup>
导线连接 截面积	剥线长度	标称 14 mm
管状端头	推荐的管状端头	H6.0/20 SW
导线连接 截面积	剥线长度	标称 12 mm
管状端头	推荐的管状端头	H6.0/12

参考文本

根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	600 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	600 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	600 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	35 A
额定电流 (使用组 C / CSA)	35 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	5 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 24	导线最大压接面积, AWG	AWG 8

## 额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	600 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	600 V

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	35 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	35 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	导线最大压接面积, AWG	AWG 8
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

**包装**

包装	盒装	VPE 长度	223.00 mm
VPE 宽度	218.00 mm	VPE 高度	50.00 mm

**类型测试**

测试标识的耐久性	标准	IEC 60947-7-4 第 7.1.4 节 / 08.13
	测试	原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 插口距, 耐久性, 剥线长度
	评价	可用
测试 可夹紧 截面积	标准	IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup> 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup> 导体类型和导线截面积 实心 6 mm <sup>2</sup> 导体类型和导线截面积 扭绞 6 mm <sup>2</sup> 导体类型和导线截面积 AWG 24/19 导体类型和导线截面积 AWG 24/1 导体类型和导线截面积 AWG 10/1 导体类型和导线截面积 AWG 10/19 导体类型和导线截面积 H07V-K10
	评价	传递
导体损坏和意外松动测试	标准	IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99, IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
	评价	传递
	要求	0.4 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K1 导体类型和导线截面积 H07V-U1
	评价	传递
	要求	0.7 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K2.5 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5
	评价	传递
	要求	0.9 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K4 导体类型和导线截面积 H07V-U4.0
	评价	传递
	要求	1.4 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K6 导体类型和导线截面积 H07V-U6
	评价	传递
拉出测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
	评价	传递
	要求	≥50 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K2.5

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

评价	导体类型和导线截面积 H07V-U2.5
要求	传递
导线类型	≥260 N
评价	导体类型和导线截面积 H07V-K4
要求	导体类型和导线截面积 H07V-U4.0
导线类型	≥280 N
评价	导体类型和导线截面积 H07V-K6
要求	导体类型和导线截面积 H07V-U6
导线类型	≥35 N
评价	导体类型和导线截面积 H07V-K1
要求	导体类型和导线截面积 H07V-U1
评价	传递

**额定数据符合 IEC 标准**

依据标准进行测试	符合 IEC 60947-7-1 标准	额定电流, 最小回路数 ( $T_u = 20^\circ\text{C}$ )	41 A
额定电流, 最大回路数 ( $T_u = 20^\circ\text{C}$ )	35 A	额定电流, 最小回路数 ( $T_u = 40^\circ\text{C}$ )	41 A
额定电流, 最大回路数 ( $T_u = 40^\circ\text{C}$ )	30 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	1000 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	1000 V
额定冲击电压 (过压等级II/污染等级2)	8 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	8 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	8 kV		

**重要注意事项**

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

**备注**

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months





**分类**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****产品图片****Dimensional drawing****电流温度曲线****电流温度曲线****产品优势**

Power up to UL 600 VOffset solder pins

**产品优势**

Tool-free wiring Top contact security


**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

产品优势



Maximum diagnosis flexibility Easily accessible test point

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****开槽螺丝刀**

VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

**通用订货数据**

类型	SDIS 0.5X3.0X100	版本
订货号	<a href="#">9008380000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056347	
数量	1 ST	

**测试插头**

创建完善解决方案时，不会有任务过小。  
 连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。  
 没有小而重要的细节，系统就无法成为真正的系统：  
 • 测试插头确保能从诊断插座可靠拾取与制造工艺和应用相配合。

**通用订货数据**

类型	PS 2.0 MC	版本
订货号	<a href="#">0310000000</a>	PCB 接插件, 附件, 检测插头, 红色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190000059	
数量	20 ST	

**LLF 7.50/12/90V 5.0SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****工具**

- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

**通用订货数据**

类型	STRIPAX	版本
订货号	<a href="#">9005000000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	