
数据信息页

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



独特的模块化概念可根据各种类型的机器进行定制。电位分配接线端子 AAP 的成功之处在于其使用两种构造——交替或成组的统一设计方式。在控制电压分配的分组结构中，电位位于不同的接线端子上，从而形成了整体的电位端子。

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 模块式电流分配端子, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, 深褐 |
| 订货号 | 2464730000 |
| 类型 | AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD |
| GTIN (EAN) | 4050118479348 |
| 数量 | 20 items |

# 数据信息页

## AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E60693 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 53.5 mm | 深度 (英寸) | 2.1063 inch |
| 深度（含 DIN 导轨） | 54 mm | 高度 | 89 mm |
| 高度 (英寸) | 3.5039 inch | 宽度 | 10 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.3937 inch | 净重 | 31.1 g |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 额定数据IECEx/ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN 60079-7 标识 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |

### 其它技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 开放端 | 右方 | 固定类型 | 卡入 |
| 安装指导 | 导轨安装 | 防爆版 | 是 |
| 安装方式 | TS 35 | | |

### 可压接导线 (其它联接)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他连接的连接方向 | 上方 | 最大夹压范围, 更多连接 | 2.5 mm² |
| 最小压接面积 其他联接 | 0.14 mm² | 软导线的最大压接面积，带塑料套的管状端头 （DIN 46228/1）其他联接方式 | 2.5 mm² |
| 软导线的最小压接面积，带塑料套管状端头（DIN 46228/1），其他联接 | 0.5 mm² | 其他联接方式的软导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
| 联接点数量，其他联接 | 4 | 额定横截面积 更多连接 | 2.5 mm² |
| 螺丝刀口尺寸，其他联接 | 0.6 x 3.5 mm | 其它联接 多股导线最小压接面积 | 0.5 mm² |
| 其它联接 多股导线最大压接面积 | 2.5 mm² | 其他联接额定电流 | 24 A |
| 其它联接 单股导线最小压接面积 | 0.5 mm² | 其它联接 单股导线最大压接面积 | 2.5 mm² |
| 其他联接方式的接口类型 | PUSH IN | 其它联接 软导线最大压接面积 | 2.5 mm² |
| 其他联接剥皮长度 | 10 mm | | |

### 可压接导线 (额定联接)

| | |
|---|---|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A6 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 6 |
| 连接方向 | 上方 |
| 剥线长度 | 18 mm |

# 数据信息页

## AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 联接类型 | PUSH IN | | |
| 联接点数量 | 1 | | |
| 压接范围，最大 | 16 mm² | | |
| 压接范围，最小 | 0.5 mm² | | |
| 螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm | | |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 | | |
| 导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最大 | 10 mm² | | |
| 导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最小 | 0.5 mm² | | |
| 导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最大 | 10 mm² | | |
| 导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小 | 0.5 mm² | | |
| 最大压接面积 软导线 | 10 mm² | | |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² | | |
| 接线截面积，多股线，最大 | 16 mm² | | |
| 接线截面积，多股线，最小 | 0.5 mm² | | |
| 双线管状端头 最大导线横截面 | 4 mm² | | |
| 双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² | | |
| 导线连接截面积，单股硬导线，最大 | 10 mm² | | |
| 导线连接截面积，单股硬导线，最小 | 0.5 mm² | | |
| 接线截面积，多股细导线，最大 | 16 mm² | | |
| - 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4 | 管长度 | 最小 | 18 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 1.5 mm² |
| | | 最大 | 4 mm² |
| | 管长度 | 最小 | 12 mm |
| | | 最大 | 18 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 6 mm² |
| | | 最大 | 10 mm² |
| 双线管状端头的管长度 | 管长度 | 标称 | 18 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 0.75 mm² |
| | | 最大 | 1 mm² |
| | 管长度 | 最小 | 12 mm |
| | | 最大 | 18 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 1.5 mm² |
| | | 最大 | 4 mm² |
| - 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1 | 管长度 | 标称 | 18 mm |
| | 导线连接 截面积 | 最小 | 1.5 mm² |
| | | 最大 | 10 mm² |

### 材料参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 触发元件颜色 | 橙色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

### 系统特征值

| | | | |
|---|---|---|---|
| 必须的端板 | 是 | 电位数量 | 1 |
| 层数 | 1 | 每层压接点数量 | 5 |
| 每层电位点数量 | 1 | 层，内部桥接 | 无 |
| PE联接 | 无 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| N功能 | 无 | PE 功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 | | |

# 数据信息页

## AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 通用的

| | | | |
|---|---|---|---|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 6 | 安装指导 | 导轨安装 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 | 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | | |

### 额定数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定横截面 | 10 mm² | 额定电压 | 800 V |
| 额定直流电压 | 800 V | 额定电流 | 57 A |
| 最大电流 | 57 A | 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.56 mΩ | 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.82 W | 污染等级 | 3 |

### 额定数据 (CSA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 导线最大压接面积(CSA) | 6 AWG | 电压大小 C (CSA) | 600 V |
| 电流 大小 C (CSA) | 55 A | CSA 认证号 | 200039-70089609 |
| 电压大小 B (CSA) | 600 V | 电流 大小 B (CSA) | 55 A |
| 电压大小 D (CSA) | 600 V | 电流 大小 D (CSA) | 5 A |
| 最小导线横截面积 (CSA ) | 28 AWG | | |

### 额定数据 (UL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 6 AWG | 电压大小 B (cURus) | 600 V |
| 电压大小 D (cURus) | 600 V | cURus 证书号 | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 28 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 28 AWG |
| 电流大小 B (cURus) | 55 A | 电压大小 C (cURus) | 600 V |
| 电流大小 C (cURus) | 55 A | 电流大小 D (cURus) | 5 A |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 6 AWG | | |

### 重要注意事项

| | |
|---|---|
| 产品信息 | 必须遵守所连接导线的过载和短路适用安全规定。 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。 |

### 分类


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸





# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 附件




测试及测量装置的附件

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ZUB MULTIMETER | 版本 |
| 订货号 | 9205270000 | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| 数量 | 1 ST | |

### 尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | AEB 35 SC/1 | 版本 |
| 订货号 | 1991920000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEB 35 SC/1 BK | 版本 |
| 订货号 | 2475310000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 ST | |

### 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BZT 1 WS 10/5 | 版本 |
| 订货号 | 1805490000 | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | BZT 1 ZA WS 10/5 | 版本 |
| 订货号 | 1805520000 | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

### 端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | APP 3 | 版本 |
| 订货号 | 2489100000 | A-系列, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| 数量 | 50 ST | |

### 警告盖板



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | AAM 10 YE FLASH | 版本 |
| 订货号 | 2635580000 | A-系列, 端子标记, 14 x 10 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674521 | |
| 数量 | 40 ST | |


# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 | 版本 |
| 订货号 | 2661280000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 BK | 版本 |
| 订货号 | 2661300000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 GY | 版本 |
| 订货号 | 2661290000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

### 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ZQV 2.5N/10 | 版本 |
| 订货号 | 1527690000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/10 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527880000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/10 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108910000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| 数量 | 20 ST | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ZQV 2.5N/2 | 版本 |
| 订货号 | 1527540000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/2 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527740000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/2 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108470000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/20 | 版本 |
| 订货号 | 1527720000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/20 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527890000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/20 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108920000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/3 | 版本 |
| 订货号 | 1527570000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/3 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527770000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/3 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108690000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/4 | 版本 |
| 订货号 | 1527590000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/4 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527780000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/4 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108700000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/5 | 版本 |
| 订货号 | 1527620000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ZQV 2.5N/5 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527790000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/5 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108710000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/50 | 版本 |
| 订货号 | 1527730000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/50 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527920000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/50 RD | 版本 |
| 订货号 | 2109000000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/6 | 版本 |
| 订货号 | 1527630000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/6 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527820000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/6 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108720000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/7 | 版本 |
| 订货号 | 1527640000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/7 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527830000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/7 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108810000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/8 | 版本 |
| 订货号 | 1527670000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/8 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527840000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ZQV 2.5N/8 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108870000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/9 | 版本 |
| 订货号 | 1527680000 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/9 BL | 版本 |
| 订货号 | 1527870000 | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 2.5N/9 RD | 版本 |
| 订货号 | 2108900000 | 横联件（端子），已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |

### 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | AEP AP12 | 版本 |
| 订货号 | 1988300000 | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118372786 | |
| 数量 | 20 ST | |

### 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ATPG 1.5 MI-R | 版本 |
| 订货号 | 1991880000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| 数量 | 50 ST | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | ATPG 1.5-10 L | 版本 |
| 订货号 | 1991890000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ATPG 10 MI-R | 版本 |
| 订货号 | 1991870000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376678 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ATPG 2.5 MI-R | 版本 |
| 订货号 | 1991960000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ATPG 4 MI-R | 版本 |
| 订货号 | 1991860000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | ATPG 6 MI-R | 版本 |
| 订货号 | 1991930000 | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376555 | |
| 数量 | 50 ST | |

### WS 8/10



WS/ DEK
MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。
MultiMark 的优势
- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | WS-A 8/10 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2619890000 | WS, 端子标记, 8 x 10 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626193 | |
| 数量 | 350 ST | |

# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 开槽螺丝刀




VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理， 发蓝处理

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 2749610000 | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 ST | |

### Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。
使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。
- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印： 请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1854490000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P（单位：mm）: 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 1000 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1046350000 | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P（单位：mm）: 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 800 ST | |


# AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。
WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。
• 可成条或单个安装
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | WS 10/8 PLUS MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1905950000 | WS, 端子标记, 10 x 8 mm, 间距 P（单位：mm）: 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528103 | 白色 |
| 数量 | 420 ST | |

### 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | 版本 |
| 订货号 | 1276300000 | 插头（端子），插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| 数量 | 20 ST | |