


BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



设备联接技术 | OMNIMATE® 电源 BUF 10.16
PUSH IN 印刷线路板联接器, 16mm², 带有 WIRE READY
即插接线功能

- PUSH IN 直插式接线技术带有可设置的 WIRE READY 触点, 简化无管状端头多股导线以及特硬绝缘层导线的联接
- 硬导线和带有压接管状端头的导线, 无需工具的直接联接确保快速安全的接线
- 插拔式联接器的单手操作, 带有卡扣机制的中间法兰实现自动联接, 还可选用额外的螺钉紧固

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 10.16 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大: 16 mm², 盒装
订货号	2493400000
类型	BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX
GTIN (EAN)	4050118502992
数量	36 items
产品数据	IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm² UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6
包装	盒装

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

深	39.5 mm	深度 (英寸)	1.5551 inch
高度	28.9 mm	高度 (英寸)	1.1378 inch
宽度	30.48 mm	宽度 (英寸)	1.2 inch
净重	34.64 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 电源 - BU/SU 10.16 系列	联接类型	现场接线
导线连接方式	PUSH IN 带执行器	间距 P (单位: mm)	10.16 mm
间距 P (单位: inch)	0.400 "	导线出线方向	180°
回路数	3	L1 (mm)	20.32 mm
L1 (inch)	0.800 "	层数	1
插针排数	1	额定横截面	16 mm ²
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护	防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20
防护等级	IP20	可编码	是
剥线长度	18 mm	直杆螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0
相关标准	DIN 5264	插拔次数	25
插拔力 / 回路, 最大	15 N	拉力 / 回路, 最大	15 N

材料数据

绝缘材料	PA GF	颜色编码	黑色
触发元件颜色	红色, 灰色	比色表 (相似)	RAL 9011
绝缘材料组	II	相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 400
绝缘电阻	≥ 10 ⁸ Ω	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀银	插头触点叠层结构	≥ 3 μm Ag
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C

适用导线

压接范围, 最小	2.5 mm ²
压接范围, 最大	16 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 12
导线最大压接面积 AWG	AWG 4
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	2.5 mm ²
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	10 mm ²
多股硬导线, 最小值 H07V-R	10 mm ²
多股硬导线, 最大值 H07V-R	16 mm ²

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技术数据

软导线，最小压接面积 H05(07) V-K		2.5 mm ²		
软导线，最大压接面积 H05(07) V-K		16 mm ²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)		2.5 mm ²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)		16 mm ²		
带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小		2.5 mm ²		
最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 228/ 1		16 mm ²		
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	2.5 mm ²	
	管状端头	剥线长度	标称	20 mm
		推荐的管状端头	H2.5/25D BL	
		剥线长度	标称	18 mm
		推荐的管状端头	H2.5/18	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	4 mm ²	
	管状端头	剥线长度	标称	20 mm
		推荐的管状端头	H4.0/26D GR	
		剥线长度	标称	18 mm
		推荐的管状端头	H4.0/18	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	6 mm ²	
	管状端头	剥线长度	标称	20 mm
		推荐的管状端头	H6.0/26 SW	
		剥线长度	标称	18 mm
		推荐的管状端头	H6.0/18	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	10 mm ²	
	管状端头	剥线长度	标称	21 mm
		推荐的管状端头	H10.0/28 EB	
		剥线长度	标称	18 mm
		推荐的管状端头	H10.0/18	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	16 mm ²	
	管状端头	剥线长度	标称	21 mm
		推荐的管状端头	H16.0/28 GN	
		剥线长度	标称	18 mm
		推荐的管状端头	H16.0/18	

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	600 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	600 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	51 A	额定电流 (使用组 C / UL 1059)	51 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 12	导线最大压接面积, AWG	AWG 6
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	356.00 mm
VPE 宽度	185.00 mm	VPE 高度	74.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	IEC 60068-2-70 / 12.95
----------	----	------------------------

编制日期 24.03.2026 06:02:47 MEZ

目录日期 / 图纸

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

测试 可夹紧 截面积	测试	原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 耐久性, 剥线长度
	评价	可用
	标准	IEC 60999-1:1999-11 截面 9.1, IEC 60947-1:2011-03 截面 8.2.4.5.1
	导线类型	导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 16 mm ²
		导体类型和导线截面积 实心 10 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 12/1
		导体类型和导线截面积 AWG 12/19
		导体类型和导线截面积 AWG 4/1
		导体类型和导线截面积 AWG 4/19
导体损坏和意外松动测试	评价	传递
	标准	IEC 60999-1:1999-11 截面 9.4 bzw. 截面 8.10
	要求	0.7 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K2.5
		导体类型和导线截面积 H07V-U2.5
		导体类型和导线截面积 AWG 14/1
		导体类型和导线截面积 AWG 14/19
	评价	传递
	要求	2.9 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K16
		导体类型和导线截面积 H07V-U16
拉出测试	评价	传递
	要求	4.5 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 4/7
		导体类型和导线截面积 AWG 4/19
	标准	IEC 60999-1:1999-11 截面 9.5
		要求
		≥50 N
		导线类型
	导体类型和导线截面积	AWG 14/1
		AWG 14/19
		H07V-K2.5
		H07V-U2.5
	评价	传递
	要求	≥100 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K16
		导体类型和导线截面积 H07V-U16
	评价	传递
	要求	≥ 135 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 4/7
		导体类型和导线截面积 AWG4/19
	评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	76 A	额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	71 A
额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	70 A	额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	62 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	1000 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	1000 V	额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	8 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	8 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	8 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 800A		

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	- Additional variants on request - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片




Dimensional drawing




Graph



Graph




产品优势



Easy connection of conductors WIRE READY

产品优势



Quick wiring


BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品优势



Single-handed operation Automatic latching

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

编码元件



适用于电力电子设备的插拔式联接技术 - 适用于电机启动器、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

OMNIMATE 电源接插件以更高的安全性和插拔式屏蔽片、集成信号接插件或单手法兰操作等创新型解决方案成为新的标准。

3 个产品系列可提供更多优点：

- 面向应用的可扩展性：提供适用于 29 A (IEC) 或 20 A (UL) 的 4 mm² 接插件到适用于 76 A (IEC) 或 54 A (UL) 的 16 mm² 接插件
- 电压可高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL)
- 经优化处理的多种安装选项

我们的服务：

直接使用 产品配置软件配置您的个性化接插件。

通用订货数据

类型	KO BU/SU10.16HP BK	版本
订货号	1824410000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248326716	
数量	50 ST	
类型	KO BU/SU10.16HP WT	版本
订货号	2592600000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 本色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4050118717389	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.8X4.5X125	版本
订货号	9009020000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266883	
数量	1 ST	

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SU 10.16HP/180G



Single-row, high-current male header, for side-by-side mounting without sacrificing any poles, or with patented flange for fast locking without tools. Maximum connection and operating reliability thanks to a mating profile that prevents incorrect connection, with unique coding diversity, additional fastening and integrable positioning aid. 3.5 mm pin length is optimised for wave soldering, plug-in direction 180° to solder pins.

通用订货数据

类型	SU 10.16HP/03/180G 3.5A...	版本
订货号	1813420000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3,
GTIN (EAN)	4032248297610	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
数量	60 ST	

SU 10.16HP/270G




Single-row, high-performance male header for side-by-side mounting without sacrificing any poles or with patented flange for fast fixing without tools. Maximum connection and operating reliability thanks to a mating profile that prevents incorrect connection, with unique coding diversity and additional fastening in the flange. 3.5 mm pin length is optimised for wave soldering, plug-in direction 270° to solder pins.

通用订货数据

类型	SU 10.16HP/03/270G 3.5A...	版本
订货号	1813500000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3,
GTIN (EAN)	4032248297719	270°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
数量	60 ST	

SU 10.16HP/90G



Single-row, high-current male header, for side-by-side mounting without sacrificing any poles, or with patented flange for fast locking without tools. Maximum connection and operating reliability thanks to a mating profile that prevents incorrect connection, with unique coding diversity and additional fastening in the flange. 3.5 mm pin length is optimised for wave soldering, plug-in direction 90° to solder pins.

通用订货数据

类型	SU 10.16HP/03/90G 3.5AG...	版本
订货号	1813340000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248297535	焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
数量	60 ST	

BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SU 10.16HP/03/90G 3.5AG...	版本
订货号	1026070000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248750504	焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀银, 信号灯绿, 盒装
数量	50 ST	
类型	SU 10.16HP/03/90G 3.5AG...	版本
订货号	1026080000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248751013	焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀银, 橙色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SU 10.16HP/03/90G 3.5AG...	版本
订货号	1969430000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248671939	焊脚长度 (l): 3.5 mm, 交通灰, 盒装
数量	60 ST	

SUZ 10.16HP 180G AG



OMNIMATE Power BU / 10.16HP - 50 kVA-功率等级
 电流越大, 性能更高
 现有联接器系统中的顶级产品 - OMNIMATE Power SU /
 BUZ 10.16HP。拥有非常牢固的接触系统, 是一款负载能
 力最强的插拔式动力传输装置。HP 代表卓越性能 - 能长期
 承受 120°C 高温。这款可定制的插拔式产品适用于所有符
 合 600 V UL 或 1000 V (IEC) 及 76 A (IEC) 和 54 A (UL)
 标准的应用场合。

通用订货数据

类型	SUZ 10.16HP/03/180G AG ...	版本
订货号	1947490000	PCB 接插件, 反向插头, 10.16 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248623778	围, 最大: 16 mm², 盒装
数量	44 ST	