

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



生产过程需要不断提高效率。除了性能外，能源效率和可持续性在尖端工业中也扮演着越来越重要的角色。PROtop 电源将卓越的性能数据与典范的可持续发展特性相结合，对整个生产设施的生产力产生了积极影响。PROtop 提供了许多优势，使您具有真正的竞争优势。其中包括由于高效率而永久降低能源成本，以及由于长使用寿命和高 MTBF 值而提高工厂可用性。此外，由于其空间利用率极高的设计，功能密度极高。。

与传统电源单元相比，PROtop 可以带来显著的节能效果。在一个中型生产设施中，大约有 100 个 PROtop 电源单元，采取三班制运行，每天可节省平均 50 kWh 的电能，效率得到提升。这相当于每年节省超过 15,000 kWh 的电量，并且还改善了该设施的碳足迹。这种电源的使用寿命是标准电源的两倍，也可持续降低回购和更换的成本。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V |
| 订货号 | 2467230000 |
| 类型 | PRO TOP2 120W 24V 5A UW |
| GTIN (EAN) | 4050118482133 |
| 数量 | 1 items |

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 125 mm | 深度 (英寸) | 4.9212 inch |
| 高度 | 130 mm | 高度 (英寸) | 5.1181 inch |
| 宽度 | 39 mm | 宽度 (英寸) | 1.5354 inch |
| 净重 | 920 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -25 °C...75 °C |
| 操作温度下的湿度 | 5...95 %, 无凝结 | 启动 | ≥ -40 °C |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |

输入

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| 接线方式 | PUSH IN | |
| AC 输入电压范围 | 85...550 V AC | |
| 建议后备熔丝 | 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C | |
| 频率范围 交流 | 45...65 Hz | |
| 额定输入电压 | 100 - 500 V AC / 120 - 500 V DC | |
| 输入过压保护 | 压敏电阻 | |
| 输入熔断器 (内置) | 是 | |
| 输入电压范围 直流 | 90...800 V DC | |
| 浪涌电流 | 最大值5 A | |
| 相对于输入电压的电流消耗 | 电压类型 | 交流电 |
| | 输入电压 | 85 V |
| | 输入电流 | 2 A |
| 名义功耗 | 134.8 VA | |

输出

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 输出功率 | 120 W |
| 接线方式 | PUSH IN 带执行器 |
| 额定输出电压 | 24 V DC ± 1 % |
| 残余波纹, 切换峰值电流 | <50 mVss @ UNenn, Full Load |
| 可拼接 | 可配置, 用于增加冗余和功率 (带 ORing MOSFET) |
| 最大输出电压 | 28.8 V |
| 最小输出电压 | 22.5 V |
| 最大输出电流 | 5 A |

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------|--|
| 输出电压, 备注 | 可选配电位器或者通讯模块 | | |
| 额定输出电流, 针对 U _{额定} | 5 A @ 60 °C | | |
| 主线故障桥接超时 | 主线故障桥接超时, 最小值 | 20 ms | |
| | 输入电压类型 | 交流电 | |
| | 输入电压 | 110 V | |
| | 输出电流 | 5 A | |
| | 输出电压 | 24 V | |
| 反向电压保护 | 是 | | |
| DCL - 峰值负载备用 | 提升持续时间 | 15 ms | |
| | 额定电流的倍数 | 600 % | |
| 上升时间 | ≤ 100 ms | | |

通用参数

| | | | |
|------------|--|-------|--|
| 效率 | 89% | | |
| 防护等级 | IP20 | | |
| 过压等级 | II, III | | |
| 安装位置、安装提示 | 水平方向位于 DIN 导轨 TS 35 上, 顶部和底部各 50 mm 电气间隙确保空气自由流通, 同相邻子组件保持 10 mm 间隙。 | | |
| 外壳规格 | 金属, 耐腐蚀 | | |
| 降额 | > 60°C (2.5% / 1°C) | | |
| 功率因数 | 典型功率系数 | 0.4 | |
| | 输入电压 | 400 V | |
| | 环境温度 | 25 °C | |
| | 输出功率 | 120 W | |
| 最大接地泄漏电流 | 3.5 mA | | |
| 保形涂层 | 无 | | |
| 功率损耗, 空载 | 5 W | | |
| 功率损耗, 额定负载 | 14.8 W | | |

EMC / 冲击/振动

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向力值30g | 噪声排放符合 EN55032 | 等级 B |
| 抗干扰检查方式 | EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004 | 抗振动稳定性 IEC 60068-2-6 | 2.3 g (位于 DIN 导轨上), 4 g (直接安装时) |

绝缘参数

| | | | |
|-------------|------------|-----------|--------|
| 过压等级 | II, III | 污染等级 | 2 |
| 防护等级 | I, 带 PE 连接 | 输入/输出绝缘电压 | 3.5 kV |
| 绝缘电压, 输出/对地 | 3.2 kV | 绝缘电压 输出对地 | 0.5 kV |

电气安全

| | | | |
|--------|-------------------|------|-------------------------------------|
| 电气机械设备 | Acc. to EN60335-1 | 低压保护 | 符合 IEC 60950-1 标准的 SELV, PELV 符合 EN |
|--------|-------------------|------|-------------------------------------|

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

60204-1, SELV 符合 EN 62368-1

用于开关电源设备的安全变压器 符合 EN 61558-2-16 标准

联接数据 (输入端)

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 接线方式 | PUSH IN | 端子接线回路数量 | 3 用于 L/N/PE |
| 最大压接面积, AWG/kcmil | 12 AWG | 最小压接面积 AWG/kcmil | 26 AWG |
| 最大压接面积, 软导线 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 软导线 | 0.5 mm ² |
| 最大压接面积, 硬导线 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 硬导线 | 0.5 mm ² |

联接数据 (输出端)

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 接线方式 | PUSH IN 带执行器 | 端子接线回路数量 | 4 (++) / (-) |
| 最大压接面积, AWG/kcmil | 12 AWG | 最小压接面积 AWG/kcmil | 20 AWG |
| 最大压接面积, 软导线 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 软导线 | 0.2 mm ² |
| 最大压接面积, 硬导线 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 硬导线 | 0.2 mm ² |

联接数据 (信号)

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值 | 1.5 mm ² | 连接方式 | 螺钉连接 |
| 最大压接面积, AWG/kcmil | 16 | 单股导线的最小压接面积 | 0.2 mm ² |
| 单股导线的最大压接面积 | 1.5 mm ² | 导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值 | 0.2 mm ² |
| 最小接线面积, AWG/kcmil | 28 mm ² | | |

信号通信

| | | | |
|------|---|---------|---|
| 浮动触点 | 是 | 红/绿 LED | 绿色: 运行(无故障), 闪烁绿色: 预先警报 >90%, 绿/红闪烁: 输出端闭合(关断模式), 闪烁红色: 过载/错误 |
|------|---|---------|---|

状态继电器 (最大负载) 输出电压 OK (30 V DC / 1 A)

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002540 | ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 | ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 | | |

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | WEW 35/1 V0 GF SW | 版本 |
| 订货号 | 1478990000 | 固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286892 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WEW 35/2 V0 GF SW | 版本 |
| 订货号 | 1479000000 | 固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | |
| 数量 | 50 ST | |

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 2749610000 | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| 数量 | 1 ST | |

安装



魏德米勒电源的安装配件。

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | PRO TOP BRACKETS | 版本 |
| 订货号 | 2575900000 | Mounting foot |
| GTIN (EAN) | 4050118683059 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | MTA 30 MF | 版本 |
| 订货号 | 1251320000 | Electronics housings, Mounting flange |
| GTIN (EAN) | 4050118042702 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | CP A WALLADAPTER 30 MM | 版本 |
| 订货号 | 1461870000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118268225 | |
| 数量 | 1 ST | |

通信模块



魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础，这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计，无需任何工具即可进行操作，并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 类型 | PRO COM CAN OPEN | 版本 |
| 订货号 | 2467320000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118482225 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | PRO COM CAN OPEN EX | 版本 |
| 订货号 | 2467340000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118481822 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | PRO COM DISPLAY 7S | 版本 |
| 订货号 | 2466960000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118481808 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | PRO COM IO-LINK | 版本 |
| 订货号 | 2587360000 | Communication module |
| GTIN (EAN) | 4050118599152 | |
| 数量 | 1 ST | |

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

BCF 3.81/180F



PUSH IN 直插式 - 魏德米勒创新的联接系统简化了导线联接。

用户和应用能获得下列优势:

- 由于元件高度小, 因此能采用高密度包装。只需要插入准备好的导线即完成联接
- 与紧凑型SCDN / SCDN-THR 双层焊针插座配合, 实现元件高密度
- 集成按钮能打开压接单元, 简化操作
- 操作直观, 清楚区分进线区和操作区。
- 采用魏德米勒专利释放杆(LR), 无需工具即可锁定和释放联接

魏德米勒接插件, 间距为3.81毫米 (0.15英寸), 布局与标准接插件兼容, 允许进行编码, 提供标记空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | BCF 3.81/03/180F SN BK ... | 版本 |
| 订货号 | 1347850000 | PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4050118152517 | 压接范围, 最大: 1.5 mm², 盒装 |
| 数量 | 50 ST | |

BLF 5.00HC/180F SN



久经考验, 细节创新:

BLF 5.00HC, 直插式 BLF 5.00HC 插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。HC = 大电流 BLF 5.00HC 功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种出线方向, 提供了设计上的灵活性。
- 提供 4 种法兰类型, 和专利性的释放杆, 供客户自由选择。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | BLF 5.00HC/04/180F SN B... | 版本 |
| 订货号 | 2568270000 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接 |
| GTIN (EAN) | 4050118578805 | 范围, 最大: 3.31 mm², 盒装 |
| 数量 | 72 ST | |

BLF 7.62HP/180F



180° 反向插头, 采用直插式接线技术, 用于 2.5 mm² 现场接线, 7.62 间距。

符合 UL1059 600 V 等级C标准和 IEC 61800-5-1 标准
产品版本: 不带法兰, 带外置法兰或带释放杆。

PRO TOP2 120W 24V 5A UW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | BLF 7.62HP/03/180F SN B... | 版本 |
| 订货号 | 1043920000 | PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 3, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接 |
| GTIN (EAN) | 4032248775460 | 范围, 最大: 2.5 mm², 盒装 |
| 数量 | 54 ST | |