

WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



保险接线端子与组件接线端子可将保护元件和功能元件直接集成到端子条中。保险接线端子内置保险丝座，能可靠保护电路免受过载损害，是控制与配电系统的理想选择。组件接线端子可将二极管、电阻器或 LED 等电子元件直接集成到接线中。这有助于以节省空间且布局清晰的方式实现开关功能和信号隔离。两类接线端子共同确保了更高的安全性、便于维护，并实现紧凑型功能导向的安装。

通用订货数据

版本	熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 25 mm², 32 A, 1500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
订货号	2469360000
类型	WSI 25 10X85 1.5KV
GTIN (EAN)	4050118517965
数量	5 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2021-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UL 证书号 E355388

尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	87.3 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

带锁销	无	开放端	关闭的
可卡装	无	固定类型	卡入
安装指导	TS 35	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A7
导线最大压接面积 AWG	AWG 4
连接方向	水平进线
最大拧紧力矩	2.5 Nm
最小拧紧力矩	2 Nm
剥线长度	11 mm
联接类型	螺钉联接
联接点数量	2
压接范围, 最大	25 mm ²
压接范围, 最小	0.75 mm ²
压接螺钉	M 5
螺丝刀口尺寸	Gr. PZ2
导线最小压接面积 AWG	AWG 18
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	16 mm ²
头 DIN 46228/4, 最大	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	0.75 mm ²
头 DIN 46228/4, 最小	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	16 mm ²
头 DIN 46228/1, 最大	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	0.75 mm ²
头 DIN 46228/1, 最小	

WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最大压接面积 软导线	16 mm ²		
最小多股导线接线截面积	0.75 mm ²		
接线截面积, 多股线, 最大	25 mm ²		
接线截面积, 多股线, 最小	0.75 mm ²		
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.75 mm ²		
接线截面积, 多股细导线, 最小	0.75 mm ²		
可压接导线	联接技术规范	螺钉联接	
		导线连接 截面积	型号 多股导线的 H07 V-R
		最小	1.5 mm ²
		最大	25 mm ²
		标称	25 mm ²
	管状端头	剥线长度	最小 11 mm
			最大 11 mm
			标称 11 mm
		扭紧力矩	最小 2 Nm
			最大 2.5 Nm
	联接技术规范	螺钉联接	
		导线连接 截面积	型号 软导线, H05(07) V-K
		最小	0.75 mm ²
		最大	16 mm ²
		标称	16 mm ²
	管状端头	剥线长度	最小 11 mm
			最大 11 mm
			标称 11 mm
		扭紧力矩	最小 2 Nm
			最大 2.5 Nm

材料参数

基础材料	PA	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

熔断器型接线端子

熔丝	10 x 85 mm	熔断器架 (部件支架)	可插入的
显示	无 LED灯	功率损耗 1-回路; 2-回路; 3-回路	
带半导体保护的熔断器允许的功率损耗			

系统特征值

必须的端板	无	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	2
每层电位点数量	1	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	安装指导	TS 35
导线最小压接面积 AWG	AWG 18	标准	IEC 60269-6
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	25 mm ²	额定电压	1500 V
相邻端子的额定电压	1500 V	额定交流电压	1000 V
额定直流电压	1500 V	额定电流	32 A
最大电流	32 A	标准	IEC 60269-6

WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.32 mΩ	额定浪涌电压	6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	3.23 W	过压等级	III
污染等级	3		

额定数据 (UL)


UL 证书号	E355388
--------	---------

重要注意事项

产品信息	已经过最大 12kV 脉冲电压的测试。
------	---------------------

分类

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		



WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

十字槽螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK PZ2 SL	版本
订货号	1274740000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4050118073218	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDK PZ2	版本
订货号	9008540000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056538	
数量	1 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	

WSI 25 10X85 1.5KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	ZST 1	版本
订货号	1269070000	附件, 附件托架
GTIN (EAN)	4050118094091	
数量	25 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印


针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本
订货号	1880100000	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	
类型	MF 5/12 MC NE WS	版本
订货号	1250090000	MultiFit, 端子标记, 5 x 12 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4050118040463	白色
数量	250 ST	

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/2	版本
订货号	1061200000	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 GR	版本
订货号	1859200000	固定器, 灰色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 SW	版本
订货号	1061210000	固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 V0 GF SW	版本
订货号	1479000000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	