

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





应用于EtherNet/IP 应用的预装配 IE 电缆,

- 带符合 IEC 61076-3-106 var. 1, cat. 5 的卡口接头,配有护套
- 带符合 IEC 61076-2-109 的 M12 X 型 6A 类接插件和 适合 10 Gbit/s 应用的 RJ 45 接插件

通用订货数据

版本	系统电缆, M12 X 型号 IP67 插头,弯角, M12 X 型号 IP67 插头,弯角, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
订货号	<u>2485590050</u>
类型	IE-C6EL8UG0050XCAXCA-E
GTIN (EAN)	4050118496147
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技フ	下致}	括

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
长度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
净重	267 g	以及(入 3)	100.0004 Men
温度			
左 烛泪 库	40.00.00.00	工 <i>作</i> 泪 库	40.00 00.00
存储温度 安装温度	-40 °C80 °C -20 °C60 °C	工作温度	-40 °C80 °C
环保产品合规		,	
a con A Indhah	# A TT D		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	符合要求 Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860l	o-dc475a6ec24a	
电缆专用标准	,		
-0-% < / J) 10-VE			
建立标准	UL Style 20963	烟雾密度	符合 IEC 61034 标准
标准			
建立标准	UL Style 20963	烟雾密度	符合 IEC 61034 标准
右插头			
任 1	M12 V炉可 IDG7 牡子兴		
插头,右	M12, X-编码, IP67, 针式端头, 弯曲 90°, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	M12, X-编码, IP67, 针式端		
佃大,在	头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
电缆电气属性			
传输速率	10 Gbit/s	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/
			IEC 11801 2010)
回路阻抗	290 Ω/km	信号传达时间	5.2 ns/m
测试电压: 线与线之间屏蔽	700Vrms, 50 Hz, 1 分钟	传输阻抗	15 m Ω /m @ 1 MHz, 10 m Ω /m @ 10 MHz, 30 m Ω / m @ 30 MHz
特性阻抗	100±5Ω在100MHz		
电缆的机械和材料属性			
防油	in accordance with IEC		无卤, 符合IEC 60754-1标
	60811-2-1		准
最小弯曲半径,多次	10 x 电缆直径	最小弯曲半径,单次	5 *直径
抗磨性 	非常好	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2
烟雾密度	符合 IEC 61034 标准		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆结构			
绞合线	7	护套颜色	绿(RAL 6018)
标准名称	S/FTP, LIO2YSC11Y	截面积	4*2*AWG 26/7 -
	4x2x0.15 PIMF FRNC GN		4*2*0.128 mm ²
屏蔽	S/FTP	接线数量	8
绝缘横截面	0.98 mm	绝缘	PE
最大护套直径	6.7 mm	最小护套直径	6.1 mm
	PUR	 布线	EIA/TIA T568 B
铜缆直径	0.48 μm	屏蔽导线	铝膜
芯线排列	双绞线	全屏蔽	屏蔽编织铜导线
导线材料	涂锡铜绞线	颜色序列或导线-导线对	白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕
屏蔽编织强度	0.1 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		
	The state of the s		The state of the s




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718431044</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	