


APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情形下，需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配，已全部经过了工厂的测试验证。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 插拔式模块端子, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 深褐 |
| 订货号 | 2485840000 |
| 类型 | APGTB 1.5 2T 4C/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118496086 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E60693 |

尺寸和重量

| | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深 | 45 mm | 深度 (英寸) | 1.7716 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 46 mm | 高度 | 84.5 mm |
| 高度 (英寸) | 3.3268 inch | 宽度 | 3.5 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.1378 inch | 净重 | 7.54 g |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

额定数据IECEX/ATEX

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATEX 证书号 | TUEV16ATEX7940U | IECEX 证书号 | IECEXTUR16.0046U |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 500 V | 电流 (ATEX) | 10.5 A |
| 导线最大压接面积(ATEX) | 1.5 mm ² | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 500 V |
| 电流 (IECEX) | 10.5 A | 导线最大压接面积 (IECEX) | 1.5 mm ² |
| EN 60079-7 标识 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU 标签 | II 3 G D |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 带锁销 | 无 | 开放端 | 右方 |
| 可卡装 | 无 | 固定类型 | 已制动的 |
| 安装指导 | 导轨安装 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | TS 35 | | |

可压接导线 (其它联接)

| | |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 可插拔的 |
|-------------|------|

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A1 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
| 连接方向 | 上方 | 剥线长度 | 8 mm |
| 联接类型 2 | 插拔联接 | 联接类型 | PUSH IN |
| 联接点数量 | 4 | 压接范围, 最大 | 1.5 mm ² |

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 压接范围, 最小 | 0.14 mm ² | 螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 1 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.14 mm ² | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 1.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.14 mm ² | 最大压接面积 软导线 | 1.5 mm ² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm ² | 接线截面积, 多股线, 最大 | 1.5 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 0.14 mm ² | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 1.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.14 mm ² | | |

材料参数

| | | | |
|--------|-------|--------------|-----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 触发元件颜色 | 橙色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

系统特征值

| | | | |
|---------|---|---------|-------|
| 必须的端板 | 是 | 电位数量 | 2 |
| 层数 | 2 | 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1 | 层, 内部桥接 | 无 |
| PE连接 | 无 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| N功能 | 无 | PE 功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 | | |

通用的

| | | | |
|--------------|--------|---------|-------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | 安装指导 | 导轨安装 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 安装导轨已装备 | TS 35 |

额定数据

| | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|
| 额定横截面 | 1.5 mm ² | 额定电压 | 500 V |
| 额定直流电压 | 500 V | 额定电流 | 17.5 A |
| 最大电流 | 17.5 A | 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.83 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 6 kV | 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.56 W |
| 过压等级 | III | 污染等级 | 3 |

额定数据 (CSA)

| | | | |
|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 导线最大压接面积(CSA) | 14 AWG | 电压大小 C (CSA) | 300 V |
| 电流大小 C (CSA) | 13 A | CSA 认证号 | 200039-70089609 |
| 电压大小 B (CSA) | 300 V | 电流大小 B (CSA) | 13 A |
| 电压大小 D (CSA) | 600 V | 电流大小 D (CSA) | 5 A |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 26 AWG | | |

额定数据 (UL)

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 14 AWG | 电压大小 B (cURus) | 300 V |
| 电压大小 D (cURus) | 600 V | cURus 证书号 | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
| 电流大小 B (cURus) | 13 A | 电压大小 C (cURus) | 300 V |
| 电流大小 C (cURus) | 13 A | 电流大小 D (cURus) | 5 A |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 14 AWG | | |

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

图纸




APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | APG 1.5 L | 版本 |
| 订货号 | 2482250000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494280 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 L BL | 版本 |
| 订货号 | 2482260000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494297 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 L GN | 版本 |
| 订货号 | 2482270000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494303 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 MI | 版本 |
| 订货号 | 2482280000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494310 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 MI BL | 版本 |
| 订货号 | 2482290000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494327 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 MI GN | 版本 |
| 订货号 | 2482300000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494365 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 R | 版本 |
| 订货号 | 2482310000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494372 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 R BL | 版本 |
| 订货号 | 2482320000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494389 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5 R GN | 版本 |
| 订货号 | 2482330000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494396 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APG 1.5/1 | 版本 |
| 订货号 | 2482340000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494402 | |
| 数量 | 50 ST | |

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | APG 1.5/10 | 版本 |
| 订货号 | 2482430000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 10, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494495 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | APG 1.5/2 | 版本 |
| 订货号 | 2482350000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 2, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494419 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/3 | 版本 |
| 订货号 | 2482360000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 3, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494426 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/4 | 版本 |
| 订货号 | 2482370000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 4, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494433 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/5 | 版本 |
| 订货号 | 2482380000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 5, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494440 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/6 | 版本 |
| 订货号 | 2482390000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 6, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494457 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/7 | 版本 |
| 订货号 | 2482400000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 7, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494464 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APG 1.5/8 | 版本 |
| 订货号 | 2482410000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 8, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494471 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | APG 1.5/9 | 版本 |
| 订货号 | 2482420000 | 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 9, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4050118494488 | |
| 数量 | 20 ST | |

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | AEB 35 SC/1 | 版本 |
| 订货号 | 1991920000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | AEB 35 SC/1 BK | 版本 |
| 订货号 | 2475310000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 ST | |

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ZQV 1.5N/10 | 版本 |
| 订货号 | 1985580000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/10 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985680000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/10 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985800000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/2 | 版本 |
| 订货号 | 1985410000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/2 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985530000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/2 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985650000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/20 | 版本 |
| 订货号 | 1985600000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 : mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| 数量 | 20 ST | |

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | ZQV 1.5N/20 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985700000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/20 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985810000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/3 | 版本 |
| 订货号 | 1985480000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/3 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985550000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/3 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985670000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/4 | 版本 |
| 订货号 | 1985490000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/4 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985570000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/4 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985690000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/5 | 版本 |
| 订货号 | 1985500000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/5 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985590000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/5 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985710000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/50 | 版本 |
| 订货号 | 1985620000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/50 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985720000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | ZQV 1.5N/50 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985820000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/6 | 版本 |
| 订货号 | 1985510000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/6 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985610000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/6 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985730000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/7 | 版本 |
| 订货号 | 1985520000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/7 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985630000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/7 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985750000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/8 | 版本 |
| 订货号 | 1985540000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/8 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985640000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/8 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985770000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/9 | 版本 |
| 订货号 | 1985560000 | 横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/9 BL | 版本 |
| 订货号 | 1985660000 | 横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | ZQV 1.5N/9 RD | 版本 |
| 订货号 | 1985790000 | 横联件 (端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm |
| 数量 | 20 ST | |

附件

插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | APGCE | 版本 |
| 订货号 | 1514490000 | 编码元件 (端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | APGSR 1.5 | 版本 |
| 订货号 | 2482730000 | 减张力备件 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118493993 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APGSR 1.5 - 4P | 版本 |
| 订货号 | 2482740000 | 减张力备件 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494204 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APGSR 1.5 - 8P | 版本 |
| 订货号 | 2482750000 | 减张力备件 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494211 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APGLE 1.5 | 版本 |
| 订货号 | 2482720000 | 锁定夹 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118496253 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | APGPC 1.5 | 版本 |
| 订货号 | 2482530000 | 端子盖, 橙色, Wemid, 高度: 16 mm, 宽度: 3.3 mm, 深: 13 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4050118494563 | |
| 数量 | 50 ST | |

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | APP 4 | 版本 |
| 订货号 | 2489110000 | A-系列, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118499322 | |
| 数量 | 50 ST | |

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 | 版本 |
| 订货号 | 2661280000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 BK | 版本 |
| 订货号 | 2661300000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | AEB 35 SCL/1 V0 GY | 版本 |
| 订货号 | 2661290000 | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SDS 0.4X2.0X60 | 版本 |
| 订货号 | 2749260000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 60 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| 数量 | 1 ST | |

APGTB 1.5 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

SnapMark



SnapMark — 这种标记座最早是专门为 I 系列的 IDK 1.5 N 的双层端子构思而研发的。灵活的可旋转的结构可以毫不费力地装配和拆卸横联件。这种标记座可以适合装四个 DEK 5 标记号和两个 WS 10/5（中间脚）的标记号。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SNAPMARK 1.5 | 版本 | |
| 订货号 | 2682080000 | 组标记号, 端子标记, 26 x 3.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 | |
| GTIN (EAN) | 4050118821772 | Weidmueller, 白色 | |
| 数量 | 40 ST | | |

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | 版本 | |
| 订货号 | 1276300000 | 插头 (端子), 插拔联接, 2 mm ² , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | | |
| 数量 | 20 ST | | |