# **ENERGY ANALYSER D550-24**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











# **Energy analysers**

More and more non-linear consumers and plant components are finding their way into production facilities.

They influence, for example, mains frequency, phase shift and amplitudes of the phases.

This has an influence on the quality of the electrical energy and thus on plant availability.

The energy analysers measure all quality parametersfrom the parameters of symmetry to transients - and many more.

After comprehensive testing, optimisation steps can then be initiated to maximise the efficiency and availability of the plants.

# 通用订货数据

订货号	2489780000
类型	ENERGY ANALYSER D550-24
GTIN (EAN)	4050118499803
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

审批			
MAMID 认证			
MAMID ME	(U),	•	
	LISTED	•	
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E469563		
尺寸和重量			
	46 mm	深度 (英寸)	1.811 inch
<u>///</u> 高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	107.5 mm	宽度 (英寸)	4.2323 inch
净重	265 g		
温度			
存储温度	-25 °C70 °C	工作温度	-10 °C55 °C
性咽血及 操作温度下的湿度	595 % RH		-10 055 0
	000 /01111		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
技术数据			
类型	1-、3-相主电源的电压测 量/显示	输入频率	<20 Hz
安装方式	DIN 导轨	防护等级	IP20
额定电流	1/5A	最大电流	5000 A
监控显示 (监控)	LCD	标准 	DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61326-1, EN 61000-4-1 EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
测量范围,电压 L-N,AC	277 V	测量范围,电压 L-L,AC	480 V
过压等级	300 V CAT III	电源电压	20 50 V AC ±10%, 20 70 V DC ±10%
三线系统	是	四线系统	是
象限	4	取样频率 50/60 Hz	20 kHz
连续测量	是	每秒测量结果	5 ms
周期有效值(50/60 Hz)	10 / 12	剩余电流测量	无
电流测量通道	4	电压测量的准确性	0.2 %
电流测量的准确性	0.25 %	电能测量的准确性 (kWh,/5 A)	等级 0.5S
工作小时计数器	是	每周时间开关	是
时钟 小終免券はル	是	双金属功能	是

尖峰负荷优化

是





# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-23-30

27-14-23-30

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

技术数据		WWW.Wordings.com		
测量数据记录				
中左,目小卯目上传	P	n=1.	400 MP	
内存;最小和最大值	是	内存大小	128 MB	
内存值数量	5000 k	更新间隔注册	200 ms	
记录间隔最小内存	60.00 s	软件	ecoExplorer go®	
集成逻辑单元	是			
电压质量测量				
谐波, 次数 / 电压	140.	谐波,次数/电流	140.	
总谐波失真度(THD-U), 以 % 表示	是	总谐波失真度(THD-I),以 % 表示	是	
不对称	是	正、负和零系统	是	
短时中断	是	事件序列记录器功能	是	
输入/输出				
*た今た >	2	<b>米</b> , ウ た 山	2	
数字输入 脉冲输出数量	2	数字输出 温度输入		
	2	温皮制八		
通信				
接口	RS232: 9.6 - 115.2 kbps, RS485: 9.6 - 921.6 kbps, Ethernet, 网络服务器/电子邮件	协议	Modbus RTU, Modbus- Gateway, Modbus TCP/ IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)	
测量电压输入				
低电压网络	3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3)	电压测量的准确性	0.2 %	
三线系统		象限	4	
谐波, 次数 / 电压	140.	总谐波失真度(THD-U),以 % 表示	 是	
测量范围,电压 L-L,AC	480 V	测量范围,电压 L-N,AC	277 V	
四线系统	是	,		
测量电流输入				
外壳基本材料	塑料材质	额定电流	1/5A	
か元基本材料 电流测量通道		敬定电流 电流测量的准确性	0.25 %	
电派测量通道 剩余电流测量	 无	电机测量的准确性 谐波,次数 / 电流	140.	
利尔电加州里 总谐波失真度(THD-I), 以 % 表示		量灰, <u>八致 / 电加</u> 最大电流	5000 A	
—————————————————————————————————————	-			
	0001/047/			
过压等级	300 V CAT III			
分类 				
ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301	
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301	
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 9.0	27-14-23-30	
ECLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-23-30	
FCLACC 11 O	27 14 22 20	FCLACC 12.0	27 14 22 20	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 3

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-23-30

27-14-23-30

27-14-23-30

# **ENERGY ANALYSER D550-24**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



# **ENERGY ANALYSER D550-24**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 拔插式电流互感器-ValueLine



# 插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电 流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感 器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电 压。

# 通用订货数据

订货号

类型 CMA-31-100-5A-2,5VA-1 版本

> 1482030000 4050118290943

GTIN (EAN)

数量

初级电流: 100 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 2.5 VA, 精度等级: 1, 已关闭

电流互感器

5 目录日期 / 图纸