



## LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



采用 PUSH IN 直插式联接系统的高性能印刷电路板接线端子，可连接截面积达 16 mm<sup>2</sup> 的导线。

- 无需工具，通过 pusher 打开接线点，或直接插入导线实现快速连接
- 触点可完全关闭，在“安全联接理念”的指导下，端子始终牢牢地压紧导线
- 集成测试点，适用于测试插头 PS 2.0。
- 测试探针对应的中央测试点位于端子的顶端
- 使用 WEMID 绝缘材料，增大降额备用。
- 导线出线方向为 180°

### 通用订货数据

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大: 16 mm <sup>2</sup> , 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">2492140000</a>                                                                                |
| 类型         | LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118559873                                                                                             |
| 数量         | 25 items                                                                                                  |
| 产品数据       | IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 16 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4                       |
| 包装         | 盒装                                                                                                        |

## LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|         |             |         |             |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 深       | 24.7 mm     | 深度 (英寸) | 0.9724 inch |
| 高度      | 36.3 mm     | 高度 (英寸) | 1.4291 inch |
| 最低安装高度  | 31.3 mm     | 宽度      | 51.58 mm    |
| 宽度 (英寸) | 2.0307 inch | 净重      | 40.9 g      |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

|                          |                     |                         |                       |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 产品系列                     | OMNIMATE 电源 - LU 系列 | 导线连接方式                  | PUSH IN 带执行器          |
| 安装在印刷电路板上                | THT 焊接联接            | 导线出线方向                  | 180°                  |
| 间距 P (单位 : mm)           | 10.00 mm            | 间距 P (单位 : inch)        | 0.394 "               |
| 回路数                      | 5                   | 插针排数                    | 1                     |
| 由客户装配                    | 无                   | 层数                      | 1                     |
| 焊脚长度 (l)                 | 5 mm                | 焊针规格                    | d = 1.2 mm, 八角形       |
| 焊接孔直径 (D)                | 1.6 mm              | 焊接孔直径公差 (D)             | + 0.1 mm              |
| 每回路的焊脚数目                 | 2                   | 直杆螺丝刀口尺寸                | 0.8 x 4.0             |
| 剥线长度                     | 18 mm               | L1 (mm)                 | 40.00 mm              |
| L1 (inch)                | 1.575 "             | 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 / IP 10 未插入 |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护              | 防护等级                    | IP20                  |

## 材料数据

|                |                   |                      |        |
|----------------|-------------------|----------------------|--------|
| 绝缘材料           | Wemid (PA)        | 颜色编码                 | 黑色     |
| 比色表 (相似)       | RAL 9011          | 绝缘材料组                | I      |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 600             | Moisture Level (MSL) |        |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0               | 插针材料                 | E-Cu   |
| 触点材料           | 铜合金               | 插针镀层                 | 镀锡     |
| 焊接连接的焊层结构      | 4...10 µm Sn matt | 最低存放温度               | -40 °C |
| 最高存放温度         | 70 °C             | 最低操作温度               | -40 °C |
| 最高操作温度         | 120 °C            |                      |        |

## 适用导线

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 压接范围, 最小                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大                | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 导线最小压接面积 AWG            | AWG 18              |
| 导线最大压接面积 AWG            | AWG 4               |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 多股硬导线, 最小值 H07V-R       | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 多股硬导线, 最大值 H07V-R       | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                               |                         |         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 16 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.5 mm <sup>2</sup>     |         |                             |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 16 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup>     |         |                             |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 16 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm |         |                             |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 20 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/25D BL</a> |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/18</a>     |
|                               | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 4 mm <sup>2</sup>           |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 20 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H4.0/26D GR</a> |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H4.0/18</a>     |
|                               | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 6 mm <sup>2</sup>           |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 20 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H6.0/26 SW</a>  |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H6.0/18</a>     |
|                               | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 10 mm <sup>2</sup>          |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 21 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H10.0/28 EB</a> |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H10.0/18</a>    |
|                               | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 16 mm <sup>2</sup>          |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 21 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H16.0/28 GN</a> |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H16.0/18</a>    |
|                               | 导线连接 截面积                | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                         | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                    | 剥线长度    | 标称 20 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/24 R</a>   |
|                               |                         | 剥线长度    | 标称 18 mm                    |
|                               |                         | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/18</a>     |

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 , 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |        |                    |       |
|--------------------|--------|--------------------|-------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 600 V  | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 600 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 600 V  | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 57 A  |
| 额定电流 (使用组 C / CSA) | 57 A   | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 5 A   |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 18 | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 4 |

## LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 600 V             | 额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 600 V  |
| 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 600 V             | 额定电压 (使用组 F / UL 1059) | 1000 V |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 57 A              | 额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 57 A   |
| 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 5 A               | 额定电流 (使用组 F / UL 1059) | 57 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 18            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 4  |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 272.00 mm |
| VPE 宽度 | 169.00 mm | VPE 高度 | 44.00 mm  |

## 类型测试

|             |      |                                                                  |                        |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 测试标识的耐久性    | 标准   | IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 06.07, IEC 60512-1-1:2002-02          |                        |
|             | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 耐久性, 剥线长度                                      |                        |
|             | 评价   | 可用                                                               |                        |
| 测试 可夹紧 截面积  | 标准   | IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11 |                        |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                                                       | 实心 0.5 mm <sup>2</sup> |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup> |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | 实心 16 mm <sup>2</sup>  |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | 扭绞 16 mm <sup>2</sup>  |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-U16               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-U6                |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-K16               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | AWG 4                  |
|             | 评价   | 传递                                                               |                        |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99                                       |                        |
|             | 要求   | 0.3 kg                                                           |                        |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                                                       | AWG 20/1               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | AWG 20/19              |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H05V-U0.5              |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H05V-K0.5              |
|             | 评价   | 传递                                                               |                        |
|             | 要求   | 2.9 kg                                                           |                        |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-U16               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-K16               |
|             | 评价   | 传递                                                               |                        |
| 拉出测试        | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99                                       |                        |
|             | 要求   | ≥20 N                                                            |                        |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                                                       | AWG 20/1               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | AWG 20/19              |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H05V-U0.5              |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H05V-K0.5              |
|             | 评价   | 传递                                                               |                        |
|             | 要求   | ≥100 N                                                           |                        |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-U16               |
|             |      | 导体类型和导线截面积                                                       | H07V-K16               |

## LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |                     |
|------|---------------------|
| 评价   | 传递                  |
| 要求   | ≥ 135 N             |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 4/7  |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 4/19 |
| 评价   | 传递                  |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |               |                         |        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60947-7-4 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 101 A  |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 76 A          | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 76 A   |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 76 A          | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 1000 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 1000 V        | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 1000 V |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 6 kV          | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 8 kV   |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 8 kV          |                         |        |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


# LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing




### 电流温度曲线



### 电流温度曲线



### 电流温度曲线




### 产品优势



Power up to UL 600 V Offset solder pins

产品优势



Simple actuation of the contact point

## 附件

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDIS 0.8X4.0X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008400000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 0.8X4.0X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008340000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 测试插头



创建完善解决方案时，不会有任务过小。  
连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。  
没有小而重要的细节，系统就无法成为真正的系统：  
• 测试插头确保能从诊断插座可靠拾取  
与制造工艺和应用相配合。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | PS 2.0 MC                  | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0310000000</a> | PCB 接插件, 附件, 检测插头, 红色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190000059              |                               |
| 数量         | 20 ST                      |                               |