

SFX 11/60 MM GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高度灵活: SFX

如果您想使用常规的扎带解决方案, SFX 标记号则是您标记电缆的不二之选。电缆在自然状态下通常不会呈一条直线。SFX 标记号以柔软的聚氨酯作为材料, 极好地适应了这一情况。标识牌能配合电缆的弯曲度, 轻松实现附着。

通用订货数据

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 版本         | SlimFix, 导线及电缆标记号, 7 -, 60 x 13 mm, 绿色 |
| 订货号        | <a href="#">2519050000</a>             |
| 类型         | SFX 11/60 MM GN                        |
| GTIN (EAN) | 4050118531206                          |
| 数量         | 1000 items                             |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.6 mm | 深度 (英寸) | 0.0236 inch |
| 高度 | 60 mm  | 高度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 宽度 | 13 mm  | 宽度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 净重 | 0.54 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...90 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据


|        |              |              |                                                                    |
|--------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 打印类型   | 空白           | 类型           | 无卤                                                                 |
| 宽度     | 13 mm        | 阻燃等级符合 UL 94 | HB                                                                 |
| 最大工作温度 | 90 °C        | 最小工作温度       | -40 °C                                                             |
| 颜色编码   | 绿色           | 卤素           | 不                                                                  |
| 基础材料   | 聚亚安酯         | 打印标志         | 无                                                                  |
| 标记区域大小 | 44 x 10.5 mm | 适用的打印机       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围 | -40...90 °C  | 每卷数量         | 1000                                                               |

## 导线和电缆标记号

|        |         |        |                     |
|--------|---------|--------|---------------------|
| 卤素     | 不       | 最大压接面积 | 500 mm <sup>2</sup> |
| 最大电缆外径 | 40 mm   | 最小电缆外径 | 7 mm                |
| 文字区域宽度 | 44 mm   | 电缆扎带孔径 | 扁平                  |
| 文字区域高度 | 10.5 mm | 导线外径   | 7 -                 |
| 适用电缆扎带 | 塑料材质    | 导线压接面积 | 500 mm <sup>2</sup> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## SFX 11/60 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM 76/360 SW        | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |