



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

#### 通用订货数据

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 2.1 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">2526120000</a>                 |
| 类型         | HS 2.1-6.4/12 MM Y                         |
| GTIN (EAN) | 4050118537277                              |
| 数量         | 4000 items                                 |

## HS 2.1-6.4/12 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.8 mm  | 深度 (英寸) | 0.0315 inch |
| 高度 | 12.7 mm | 高度 (英寸) | 0.5 inch    |
| 宽度 | 11.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.4449 inch |
| 净重 | 0.18 g  |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...135 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|         |                    |        |                                                                    |
|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 打印类型    | 空白                 | 宽度     | 11.3 mm                                                            |
| 最大工作温度  | 135 °C             | 最小工作温度 | -55 °C                                                             |
| 颜色编码    | 黄色                 | 卤素     | 是                                                                  |
| 基础材料    | 聚烯烃                | 打印标志   | 无                                                                  |
| 推荐使用的工业 | 量产, 能源, 装置厂商, 机械制造 | 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围  | -55...135 °C       | 每卷数量   | 4000                                                               |

## 导线和电缆标记号

|         |                         |        |                   |
|---------|-------------------------|--------|-------------------|
| 卤素      | 是                       | 最大压接面积 | 6 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 最大电缆外径 | 6.4 mm            |
| 最小电缆外径  | 2.1 mm                  | 收缩率    | 3:1               |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                   | 导线外径   | 2.1 - 6.4 mm      |
| 导线压接面积  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |        |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS 2.1-6.4/12 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |