

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













# 通用订货数据

版本	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories,	
	Spare arrester	
订货号	<u>2530630000</u>	
类型	VPU PV II 0 1500	
GTIN (EAN)	4050118540840	
数量	9 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证	( E°27)	i Necosia	
		US	
ROHS	一致 UL 网站		
UL File Number Search cURus 证书号	<u>UL 网络</u> E354261		
尺寸和重量	L334201		
<u>「一里里</u>			
深	57.2 mm	深度 (英寸)	2.252 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	9.22 g		
温度			
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		
环保产品合规			<u>'</u>
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
绝缘参数(EN 50178)			
过压等级	III	污染等级	2
额定数据UL		'	'
最大环境温度 (工作时)	85 °C	额定电压 UN	750 V
SCCR	65 kA	In	20 kA
目录册 cURus 证书号	SPD TYPE 1CA	环境温度 (工作),最小	-40 °C 4000 V
CURUS 证书亏 电压类型		VPR ( DC+/DC-)	4000 V
EC / EN 额定数据	且加七		
ICC / CIV 似 灰足双顶			
回路数	1	额定电压下的漏电压	30 μΑ
电压类型	直流电	响应时间/回退时间	≤ 25 ns
标准	EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449	EN 61643-11等级	T2
SPD 类型	T2	集成备用保险丝	无
通用参数			
光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺	类型	备用放电管
	陷 - 替换 安装外壳;1 TE		V-0
<sup>突空</sup>		性為等级付占 OL 94 防护等级	IP20
<sup>数色编码</sup> 安装导轨已装备	TS 35	四扩导级 工作海拔	<4,000 m,参见操作指导
入れてかしれ田	10 00	<b>上17/9</b> /从	与,000 m,多处床门目寸

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

光伏技术数据			
标准	EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449	防护级别 Up (+/-,-/PE,+/PE)	≤ 5,0 kV
短路电流 ISCPV	11000 A	 总放电电流 I总 ( 8/20μs)	40 kA
放电电流 In (8/20 μs)	20 kA	测试类别	II级
接地 PV 系统中的操作高度	≤ 2000 m	防护级别 Up (-/PE)	≤ 2.5 kV
防护级别 Up (+/-)	≤ 5,0 kV	防护级别 Up (+/PE)	≤ 2.5 kV
PV 系统电压,最大值 Ucpv	1500 V		
电气数据			
电压类型	直流电		
通用数据			
□ pb *h•	4	D→ +→ ΦΦ //Π	IDOO
回路数	1	<u></u>	IP20
颜色编码	橙色		,
联接参数			
剥线长度	18 mm	联接类型	可插拔的
单股导线的最小压接面积	1.5 mm²	单股导线最大截面	1.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	25 mm <sup>2</sup>
保修 			
质保期	5年		
分类			
ETINA 7.0	F0000044	ETIMA O O	50000044
ETIM 7.0	EC000941	ETIM 8.0	EC000941
ETIM 9.0	EC000941	ETIM 10.0	EC000941
ECLASS 12.0	27-17-14-02	ECLASS 13.0	27-17-14-02
ECLASS 14.0	27-17-14-02	ECLASS 15.0	27-17-14-02

目录日期/图纸 3

# 数据信息页

# **VPU PV II 0 1500**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

# 开关符号





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 十字螺丝刀,Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀,Phillips,SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

#### 通用订货数据

类型 SDIK PH1 X 80 订货号 2749890000


GTIN (EAN) 4050118897098

数量

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1

# 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

# 通用订货数据

类型 SDIS 1.0X5.5X125 订货号 2749850000 GTIN (EAN)

4050118897050

数量 1 ST 版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

编制日期 13.11.2025 10:30:43 MEZ

5 目录日期 / 图纸