


HDC XX5E02 FFSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

订货号	2503810150
类型	HDC XX5E02 FFSM12D-0150
GTIN (EAN)	4050118523614
数量	1 items

HDC XX5E02 FFSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0 g
----	-----

温度

温度限值	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

通用数据

回路数	4	电缆长度	1.5 m
编码	D-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	100 MBit/s	绝缘电阻	$\geq 108 \Omega$
目录册	Cat. 5e	额定电压	250 V
额定电流	4 A	插拔次数	≥ 100
污染等级	2	对侧型号	插座, 直型, M12D
侧面模块型号	插座		

电缆技术参数

电缆长度	1.5 m	
护套颜色	蓝色	
带屏蔽	是	
卤素	是, 不	
护套材料	Radox EM 104	
颜色编码	白色, 黄色, 蓝色, 橙色	
外直径	直径 符号 公差	7.25 mm ± 0.3 mm
外径	7.25 mm ± 0.3 mm	

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		