
数据信息页

SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片





OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP Hybrid – 适用于电源、信号和 EMC
集三项功能于一体！
OMNIMATE Power Hybrid 联接器为开发者和用户提供完美的三合一方案。
该组合电机联接器同时适用于电源、信号和插拔式 EMC 屏蔽支持。您可以节省 PCB、机箱外侧和电气柜中的空间。
自动式单手联锁机构只需一步插拔操作，加快安装时间和维护程序。便于自动操作和联锁 - 即使是在苛刻的安装位置。独一无二的屏蔽外形 30° 进线方向可以在各排之间节省 10 cm 空间。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央螺钉法兰, THT/THR 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 2.6 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
订货号	2529910000
类型	SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX
GTIN (EAN)	4050118540116
数量	48 items
产品数据	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A
包装	盒装

SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.1142 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
最低安装高度	11.4 mm	宽度	39.07 mm
宽度 (英寸)	1.5382 inch	净重	3 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 电源 - BV/SV 7.62HP 系列	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT/THR 焊接联接	间距 P（单位：mm）	7.62 mm
间距 P（单位：inch）	0.300 "	出线方向	90°
回路数	2	每回路的焊脚数目	2
焊脚长度 (l)	2.6 mm	焊针长度公差	+0.1 / -0.3 mm
焊针规格	0.8 x 1.0mm	焊接孔直径 (D)	1.4 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 （mm）	15.24 mm
L1 （inch）	0.600 "	L2 （mm）	11.43 mm
L2 （inch）	0.450 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护（按照DIN VDE57106）	safe to back of hand above the printed circuit board
防触电保护（按照DIN VDE 0470）	IP 20	通道电阻	2.00 mΩ
可编码	是	螺钉法兰的最小扭矩	0.2 Nm
螺钉法兰的最大扭矩	0.3 Nm	插拔力 / 回路，最大	12 N
拉力 / 回路，最大	7 N		

材料数据

绝缘材料	PA 9T	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	II
相比漏电起痕指数（CTI）	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	焊接连接的焊层结构	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
插头触点叠层结构	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	130 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	130 °C		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	300 V

SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	33 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	33 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A
最小爬电距离	9.6 mm	最小电气间隙	6.9 mm
参见认证参数	规格为最大值，详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	338.00 mm
VPE 宽度	130.00 mm	VPE 高度	33.00 mm

系统技术规范 - 混合线路板 | 技术数据

以 mm 为单位的间距 (混合)	标称	3.81 mm			
	混合组件	Signal			
间距，单位 mm (信号)	3.81 mm				
以英寸为单位的间距 (混合)	标称	0.15 "			
	混合组件	Signal			
间距，单位英寸 (信号)	0.15 "				
回路数 (混合)	标称	8			
	混合组件	Signal			
回路数 (信号)	8				
每个回路的焊针数量 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	1			
每个回路的焊针数量 (信号)	1				
焊针规格 (混合)	焊针规格	0.8 x 0.8mm			
	混合组件	Signal			
焊针规格 (信号)	0.8 x 0.8 mm				
焊针规格 = d 公差 (混合)	焊针规格 = d tolerance	带前缀公差下限（表示为最小值）	-0,03		
		带前缀公差上限（表示为最大值）	+0,01		
		公差, 单位	mm		
	混合组件	Signal			
焊针规格 = d 公差 (信号)	-0,03 / +0,01 mm				
焊孔直径 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	1.3 mm			
印刷线路板孔直径 (信号)	1.3 mm				
焊孔直径公差 (混合)	混合组件	Signal			
	焊接孔直径公差 (D)	± .1 mm			
印刷线路板孔直径公差 (信号)	± 0.1 mm				
L2 (mm)	11.43 mm				
L2 (inch)	0.450 "				
排数 (混合)	混合组件	Signal			
排数 (信号)	2				
触点材料 (混合)	混合组件	Signal			
	触点材料	CuMg			
触点材料 (信号)	CuMg				
触点表面 (混合)	混合组件	Signal			
	插针镀层	镀锡			
触点表面 (信号)	tinned				
焊接联接的叠层结构 (混合)	焊接连接的叠层结构	材料	Ni		
		叠层强度	最小	1 µm	
			最大	3 µm	
		材料	Sn		
		叠层强度	最小	4 µm	
			最大	8 µm	
	混合组件	Signal			

SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

焊接连接的焊层结构 (信号)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn				
插头触点的叠层结构 (混合)	插头触点的叠层结构	材料	Ni		
		叠层强度	最小	1 µm	
			最大	3 µm	
		材料	Sn		
		叠层强度	最小	4 µm	
			最大	8 µm	
	混合组件	Signal			
插头触点的叠层结构 (信号)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn				
针对过电压级/污染等级 II/2 的额定电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	320 V			
针对过电压级 / 污染等级 II/2污染的额定电压 (信号)	320 V				
针对过电压级/污染等级 III/2 的额定电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	160 V			
针对过电压级 / 污染等级 III/2污染的额定电压 (信号)	160 V				
针对过电压级/污染等级 III/3 的额定电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	160 V			
针对过电压级 / 污染等级 III/3污染的额定电压 (信号)	160 V				
针对过电压级 / 污染等级 II/2污染的额定脉冲电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	2.5 kV			
针对过电压级 / 污染等级 II/2污染的额定脉冲电压 (信号)	2.5 kV				
针对过电压级 / 污染等级 III/2污染的额定脉冲电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	2.5 kV			
针对过电压级 / 污染等级 III/2污染的额定脉冲电压 (信号)	2.5 kV				
针对过电压级 / 污染等级 III/3污染的额定脉冲电压 (混合)	混合组件	Signal			
	标称	2.5 kV			
针对过电压级 / 污染等级 III/3污染的额定脉冲电压 (信号)	2.5 kV				
短时耐受电流容量 (混合)	瞬时耐电流	3 x 1s , 80 A			
	混合组件	Signal			
短时耐受电流阻抗 (信号)	3 x 1s with 80 A				
爬电距离 (混合)	混合组件	Signal			
	最小	4.38 mm			
电气间隙 (混合)	混合组件	Signal			
	最小	3.6 mm			
额定电压 (使用组 B / CSA) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	300 V			
额定电压 (使用组 B / CSA) (信号)	300 V				
额定电压 (使用组 C / CSA) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	50 V			
额定电压 (使用组 C / CSA) (信号)	50 V				
额定电流 (使用组 B / CSA) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	9 A			
额定电流 (使用组 B / CSA) (信号)	9 A				
额定电流 (使用组 C / CSA) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	9 A			
额定电流 (使用组 C / CSA) (信号)	9 A				
额定电流 (使用组 D / CSA) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	9 A			
额定电流 (使用组 D / CSA) (信号)	9 A				
额定电压 (使用组 B / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal			
	标称	300 V			
额定电压 (使用组 B / UL 1059) (信号)	300 V				
额定电压 (使用组 C / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal			

SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	标称	50 V
额定电压 (使用组 C / UL 1059) (信号)	50 V	
额定电压 (使用组 D / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal
	标称	300 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) (信号)	300 V	
额定电流 (使用组 B / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal
	标称	5 A
额定电流 (使用组 B / UL 1059) (信号)	5 A	
额定电流 (使用组 C / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal
	标称	5 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059) (信号)	5 A	
额定电流 (使用组 D / UL 1059) (混合)	混合组件	Signal

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C)	41 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)	41 A	额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)	41 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C)	41 A	额定电压值（过电压等级II/污染等级2）	1000 V
额定电压值（过电压等级III/污染等级2）	630 V	额定电压值（过电压等级III/污染等级3）	630 V
额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2）	6 kV	额定冲击电压（过压等级III/污染等级2）	6 kV
额定冲击电压（过压等级III/污染等级3）	6 kV	瞬时耐电流	3 x 1s， 420 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Technical specifications refer to the power contacts • Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3 • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0	27-46-03-01		


SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



SV-SMT 7.62HP/02/90MSF2 SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

编码元件



适用于电力电子设备的插拔式联接技术 - 适用于电机启动器、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。
OMNIMATE 电源接插件以更高的安全性和插拔式屏蔽片、集成信号接插件或单手法兰操作等创新型解决方案成为新的标准。
3 个产品系列可提供更多优点：
• 面向应用的可扩展性：提供适用于 29 A (IEC) 或 20 A (UL) 的 4 mm² 接插件到适用于 76 A (IEC) 或 54 A (UL) 的 16 mm² 接插件
• 电压可高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL)
• 经优化处理的多种安装选项
我们的服务：
直接使用 产品配置软件配置您的个性化接插件。

通用订货数据

类型	BV/SV 7.62HP KO	版本
订货号	1937590000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248608881	
数量	50 ST	