
数据信息页

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.3 m, 前面板安装
订货号	2530800000
类型	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540925
数量	1 items

数据信息页

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E307231

尺寸和重量

净重	50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

电缆技术参数

芯线横截面积	2.5 mm²	股线 / 电缆长度	0.3 m
颜色编码	棕色, 红色, 蓝色, 黑色, 灰色	回路数	5

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	L-coded
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	铸锌
触点材料	Cu	额定电压	63 V
额定电流	16 A	防护等级	IP67, 拧入时
外壳温度范围	-40 … +85 ° C		

通用参数

回路数	5	编码	L-coded
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
芯线横截面积	2.5 mm²	外壳基本材料	铸锌
触点材料	Cu	安装方式	前面板安装
额定电压	63 V	额定电流	16 A
防护等级	IP67, 拧入时	端口1	M12
端口 2	Flying wires	股线 / 电缆长度	0.3 m
紧固螺纹	M 16 x 1.5	外壳温度范围	-40 … +85 ° C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



安装开孔