


RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RJ45 变送器插座（磁性）用于千兆级应用（1000 base-T），内置补偿装置对于感应耦合和电容性耦合采取主动消抵，在印刷电路板上节省空间。

产品范围包括下列设计：

- 90°，平式（水平）和 180°，立式（垂直）
- 栓锁向上 / 栓锁向下
- THT、THR 或 SMD 焊接工艺
- 多种不同的设计类型，也可集成 LED 和屏蔽接触片
- 传输速率可高达 1 Gbps
- 包装规格为托盘（TY）或卷装（卷带包装，RL）
- 与模块式 RJ45 连接器兼容，符合 ANSI / TIA-1096-A 和 IEC 60603 标准
- 介电强度 ≥ 1500 V AC RMS（2250 V AC 峰值），符合 IEEE 802.3 标准
- 介电强度 ≥ 1500 V AC（峰值）或 ≥ 1500 V DC，符合 IEC 60603 标准
- 符合 IEEE 802.3 要求（1000Base-T，1 Gbps，IEEE 802.3ab 或 100Base-Tx，100 Mbps，IEEE 802.3u）特性和优势：
- 温度范围增大：-40 °C 至 +85 °C，确保最大的性能
- 增强型镀金层（30μ"），改善防腐蚀保护
- 至少 0.3 mm 的基准距确保完美的焊接效果

通用订货数据

版本	OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT/THR 焊接联接, 180°, 无, 是, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 9T, 30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au, Tape
订货号	2562150000
类型	RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL
GTIN (EAN)	4050118570380
数量	200 items
包装	Tape

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E471884

尺寸和重量

深	16.8 mm	深度 (英寸)	0.6614 inch
高度	18.9 mm	高度 (英寸)	0.7441 inch
最低安装高度	17 mm	宽度	16 mm
宽度 (英寸)	0.6299 inch	净重	9.85 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

标准

连接器标准

IEC 60603-7

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	1500 V DC	介电强度, 触点-触点	1000 V DC
绝缘电阻	≥ 500 MΩ	额定电压	125 V
额定电流	1.5 A		

系统规格

回路数	8	LED	是
焊脚长度 (l)	1.9 mm	安装在印刷电路板上	THT/THR 焊接联接
间距 P (单位: inch)	0.050 "	屏蔽材料	黄铜材质
屏蔽	是	侧面端, 属性	焊接法兰
传输速率	10/100 MBit/s	每回路的焊脚数目	1
联接类型	焊接联接	产品系列	OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口
间距 P (单位: mm)	1.27 mm	防护等级	IP20
插拔次数	750	出线方向	180°
正向电流	20 mA	正向电压, 最大	2.5 V
屏蔽层表面	经镀镍处理的	右侧 LED 的颜色	绿/黄
屏蔽片	无	性能类别	10/100 MBit/s
焊接工艺	回流焊, 手动焊接, 波峰焊	焊针规格	八角形
焊针位置公差	± 0.1 mm	正向电压, 最小	1.8 V
左侧 LED 的颜色	绿/黄		

材料数据

绝缘材料	PA 9T	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	II
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 500	绝缘电阻	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插针材料	磷铜	触点材料	铜合金
插针镀层	镍, 镀金	插针触点叠层结构	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	85 °C
最低操作温度	-40 °C	最高操作温度	85 °C

包装

包装	Tape	VPE 长度	357.00 mm
VPE 宽度	352.00 mm	VPE 高度	129.00 mm
卷带直径 $\varnothing$ (A)	330 mm	表面电阻	$R_s = 109 - 1012 \Omega$

重要注意事项


备注

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

接线图

Characteristics	
Inductance	350 µH min. @ 100 kHz 100 mV, 8 mA DC Bias
Leakage Inductance	0.3 µH max. @ 100 kHz, 100 mV
Insertion Loss	1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz
Return Loss	18 dB min. @ (1 - 30) MHz 16 dB min. @ (30 - 60) MHz 12 dB min. @ (60 - 80) MHz
Cross Talk	30 dB min. @ (1 - 100) MHz
Common Mode Rejection	30 dB min. @ (1 - 100) MHz




RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


图纸

电路板布局




PCB LAYOUT 1

电路板布局



PCB LAYOUT 2

图纸




RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

示意图



RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
										Packaging
										TY
										Tray in box (manual assembly)
										Tape on Reel (automated assembly)
										LED
										Y/G Yellow/Green
										G/Y Green/Yellow (standard)
										GY/GY Green-Yellow/Green-Yellow
										O/G Orange/Green
										R/O Red/Orange
										... (further combinations possible)
										N without LED
										Contact surface thickness
										4 1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										EMI tabs (ground fingers)
										E = with EMI tabs
										N = without EMI tabs
										Solder Pin length
										3.2 3.2 mm
										1.6 1.6 mm
										D SMD
										Direction, latch style
										U Horizontal (90°, side entry), latch up
										D Horizontal (90°, side entry), latch down
										V Vertical (180°, top entry)
										Y Diagonal (45°), latch up
										Number of Ports
										1 1 Port
										12; 14; ... multi ports side by side, Multiport
										21; 41; ... multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R Through Hole Reflow - THR
										S Soldering process: Wave or Reflow soldering
										Surface Mount Technology - SMT
										T Soldering process: Reflow soldering
										Through Hole Technology - THT
										Soldering process: Wave
										Performance Category
										C5 Category 5
										C6 Category 6
										C6A Category 6A
										C5e Category 5e
										M 10/100 Mbit
										G1 10/100/1000 Mbit
										G10 10 Gbit
										U Unshielded
										MP 10/100 Mbit with POE
										MP+ 10/100 Mbit with POE+

Type codes

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

RJ45 crimp

RJ45 冷压接插件，符合 IEC 60603-7-51，用于外径不超过 1.05 mm 的导线




通用订货数据

类型	IE-P	版本
订货号	8813100000	RJ45 插头, 无扭折保护; 5.5 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512850	
数量	100 ST	
类型	IE-P63	版本
订货号	8813110000	RJ45 插头, 带扭折保护; 5.5 - 6.2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512867	
数量	10 ST	
类型	IE-P70	版本
订货号	8813120000	RJ45 插头, 带扭折保护; 6.2 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512874	
数量	10 ST	
类型	IE-PM-RJ45-TH	版本
订货号	1963580000	RJ45 压接插头, 无扭折保护盖帽的插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
数量	100 ST	
类型	IE-PS-RJ45-TH-BK	版本
订货号	1963590000	RJ45 压接插头, 带黑色扭折保护盖帽的插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645695	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	版本
订货号	2584980000	RJ45 压接插头, 有抗扭结保护 ; 6.5 - 7.5 mm, 5 类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4050118593556	
数量	10 ST	

直型

RJ45 插接件（无需工具）符合 IEC 60603-7-51 标准。



RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1	版本
订货号	1992850000	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118378115	EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6	版本
订货号	1992820000	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118377897	EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1	版本
订货号	1992860000	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118378108	EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6	版本
订货号	1992830000	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118377972	EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6	版本
订货号	1992840000	RJ45 插头带刺穿触点, 直, 5 类 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118378023	
数量	1 ST	

弯型带电缆接头

RJ45 插接件 (无需工具) 符合 IEC 60603-7-51 标准。



通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1	版本
订货号	1518080000	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118324969	2010), EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6	版本
订货号	1992870000	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118378054	2010), EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1	版本
订货号	1518090000	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118325300	2010), EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6	版本
订货号	1992890000	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118378122	2010), EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	

RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	版本
订货号	1518100000	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, 5 类 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118325232	
数量	1 ST	

RJ45 无需工具安装



RJ45 接插件 (tool-less), 符合 IEC 60603-7-51, 用于外径不超过 1.6 mm 的导线

通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-BK	版本
订货号	1963600000	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, 4-芯, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248645725	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-A	版本
订货号	1132040000	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4032248912155	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-B	版本
订货号	1132050000	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4032248912148	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-P	版本
订货号	1132060000	RJ45 IDC 插头, 5 类 (ISO/IEC 11801), 4-芯, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248912162	
数量	10 ST	