
数据信息页

SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	螺柱连接端子, 螺栓联接, 灰色, 6 mm², 41 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32, V-2, 聚酰胺
订货号	2614950000
类型	SRL 4 STB
GTIN (EAN)	4050118654028
数量	50 items

数据信息页

SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	51.5 mm	深度 (英寸)	2.0276 inch
深度（含 DIN 导轨）	52.2 mm	高度	48.5 mm
高度 (英寸)	1.9094 inch	宽度	11 mm
宽度 (英寸)	0.4331 inch	净重	11 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	可卡装	是
固定类型	卡入	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (额定联接)

电缆终端 DIN 46 234	1.5...6 mm²	电缆终端 DIN 46 235	1.5...6 mm²
导线最大压接面积 AWG	AWG 8	连接方向	水平进线
最大拧紧力矩	0.5 Nm	最小拧紧力矩	0.5 Nm
联接类型	螺栓联接	联接点数量	2
压接范围，最大	6 mm²	压接范围，最小	1.5 mm²
最大压接面积，螺栓联接	6.00 mm²	螺栓接头的最小压线范围	1.5 mm²
导线最小压接面积 AWG	AWG 22	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最小	1.5 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小	1.5 mm²	最大压接面积 软导线	6 mm²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm²	接线截面积，多股线，最大	6 mm²
接线截面积，多股线，最小	1.5 mm²	扁平插套联接的螺栓尺寸	M 4
导线连接截面积，单股硬导线，最大	6 mm²	导线连接截面积，单股硬导线，最小	1.5 mm²
接线截面积，多股细导线，最小	1.5 mm²	2 x 电缆接头 DIN 46 235	1.5...6 mm²
2 x 电缆接头 DIN 46 234	1.5...6 mm²		

材料参数

基础材料	聚酰胺	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

数据信息页

SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	2
每层电位点数量	1	层，内部桥接	无
PE联接	无	安装导轨已装备	TS 35, TS 32
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35, TS 32

额定数据

额定横截面	6 mm²	额定电压	1000 V
额定直流电压	1000 V	额定电流	41 A
最大电流	41 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.78 mΩ	额定浪涌电压	8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 W	过压等级	III
污染等级	3		

分类


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		


SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸





SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	SEP SRL 4	版本
订货号	2615000000	用于端子的端板, 灰色, 高度: 46 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, 聚酰胺, 可卡
GTIN (EAN)	4050118653977	装: 是
数量	50 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	SRQB 4/2	版本
订货号	2615220000	横联件（端子）, 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 17 mm
GTIN (EAN)	4050118653663	
数量	100 ST	
类型	SRQB 4/3	版本
订货号	2615230000	横联件（端子）, 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 28 mm
GTIN (EAN)	4050118653656	
数量	50 ST	
类型	SRQB 4/4	版本
订货号	2615240000	横联件（端子）, 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 39 mm
GTIN (EAN)	4050118653649	
数量	50 ST	
类型	SQB 4/2	版本
订货号	2615140000	横联件（端子）, 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 17 mm
GTIN (EAN)	4050118653847	
数量	100 ST	
类型	SQB 4/3	版本
订货号	2615150000	横联件（端子）, 螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 28 mm
GTIN (EAN)	4050118653830	
数量	50 ST	


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SQB 4/4	版本
订货号	2615160000	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 39 mm
GTIN (EAN)	4050118653823	
数量	50 ST	
类型	SQS 4/2	版本
订货号	2615250000	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 18.4 mm
GTIN (EAN)	4050118653632	
数量	20 ST	
类型	SQS 4/4	版本
订货号	2615260000	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118653625	
数量	10 ST	

Blank



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。
WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。
- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WS 12/9.5-11 MC NE WS	版本
订货号	2484220000	, 聚酰胺 66, 颜色编码: 白色
GTIN (EAN)	4050118494808	
数量	300 ST	

压接电缆端头



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA
- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

类型	KQI-M4/-0,5	版本
订货号	1492110000	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302103	
数量	100 ST	

SRL 4 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQI-M4/-1	版本
订货号	1492200000	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-2,5	版本
订货号	1492290000	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302172	
数量	100 ST	
类型	KQI-M4/-6	版本
订货号	1492370000	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302264	
数量	100 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	PS 4 F.STB 4	版本
订货号	0299600000	测试适配器（端子），230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
数量	20 ST	