



VPU AC I 3 R 480/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 VPU I (I级), VPU II (II级)和VPU III (III级) 电涌保护产品有效减少 瞬时放电引起的干扰耦合, 使之大大低于 EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3标准 的要求值。这也减少了装置 的故障率。通过技术手段实现电涌保护器的协调作用。因此I级、II级和III级装置之间无需断开。放电管符合 IEC61643-11 / DIN EN 61643-11产品标准, 且根据IEC 61643-12 /VDE 0675-6-12标准和IEC 62305-4 / VDE 0185-4标准可以用于系统内。本 避雷/电涌保护装置适用于 电源系统。魏德米勒将根据具体供电网络的类型 和电压水平提供不同的产品。还可选用光伏型应用特制I级和II级 保护装置。

通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------|
| 版本 | 防浪涌放电管, 低电压, 过压保护, 带远程触点, TN-C |
| 订货号 | 2591540000 |
| 类型 | VPU AC I 3 R 480/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118599404 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E3542610000 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 91 mm | 深度 (英寸) | 3.5827 inch |
| 高度 | 104.5 mm | 高度 (英寸) | 4.1142 inch |
| 宽度 | 54 mm | 宽度 (英寸) | 2.126 inch |
| 净重 | 600 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -40 °C...85 °C |
| 湿度 | 5 - 95% 相对湿度 | | |

失效概率

| | |
|------|------|
| MTBF | 15 a |
|------|------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

绝缘参数 (EN 50178)

| | | | |
|------|----|------|---|
| 过压等级 | IV | 污染等级 | 2 |
|------|----|------|---|

额定数据UL

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 最大环境温度 (工作时) | 85 °C | 额定电压 UN | 400 V |
| MCOV (L/N-PE) | 480 V | SCCR | 200 kA |
| In | 20 kA | 目录册 | SPD TYPE 1CA |
| 环境温度 (工作), 最小 | -40 °C | cURus 证书号 | E3542610000 |
| MODE | all modes | VPR (L-L) | 2500 V |
| VPR (L-PE) | 1500 V | 电压类型 | 交流电 |

IEC / EN 额定数据

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 回路数 | 3 | 额定电压下的漏电压 | 0.6 mA |
| 信号触点 | 250 V 1A 1CO | 额定电压 (交流) | 400 V |
| 低电压网络 | TN-C | 电压类型 | 交流电 |
| 暂态过电压 - TOV | 762 V | 保险装置 | 无需保险装置 ≤315 A gG |
| 响应时间/回退时间 | ≤ 25 ns | 最高频率 | 60 Hz |
| 最低频率 | 50 Hz | 标准 | IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449 |
| 雷击测试电流 Iimp(10/350 μs) (L-PE) | 10 kA | EN 61643-11等级 | T1, T2 |
| 符合IEC 61643-11要求 | I级, II级 | 最大持续工作电压, Uc (AC) | 480 V |
| 电源电压 | 400 V / 690 V | 能量配合 (≤10 m) | 类型 I, 类型 II, 类型 III |
| 放电电流 In (8/20 μs) 导线-PE | 20 kA | 放电电流 I最大 (8/20 μs) 线-PE | 50 kA |

VPU AC I 3 R 480/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------|-------|
| 保护级别 Up, 当电流为 IN (L/N-PE) | ≤ 2.1 kV | 短路时电流值 ISCCR | 50 kA |
| 后续电流熄灭能力 I _{fi} | 因技术原因不可用 | 集成备用保险丝 | 无 |

通用参数

| | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|
| 光学功能显示 | 绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换 | 行业 | 能源分配 |
| 类型 | 过压保护, 带远程触点 | 类型 | 安装外壳; 3 TE, Insta IP20 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 橙色, 黑色 |
| 防护等级 | IP20 (安装后) | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| 工作海拔 | ≤ 4000 m | | |

通讯联接参数

| | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 最小压接面积 硬导线 | 0.14 mm ² | 剥线长度 | 8 mm |
| 联接类型 | PUSH IN | 最大压接面积 硬导线 | 1.5 mm ² |

电气数据

| | | | |
|------|-----|--|--|
| 电压类型 | 交流电 | | |
|------|-----|--|--|

通用数据

| | | | |
|------|--------|------|------------|
| 回路数 | 3 | 防护等级 | IP20 (安装后) |
| 颜色编码 | 橙色, 黑色 | | |

联接参数

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 剥线长度 | 18 mm | 导线连接方式 | 螺钉联接 |
| 联接类型 | 螺钉联接 | 额定连接下的裸线长度 | 18 mm |
| 最小拧紧力矩 | 3 Nm | 最大拧紧力矩 | 4.5 Nm |
| 额定连接下的压接范围 | 16 mm ² | 压接范围, 最小 | 1.5 mm ² |
| 压接范围, 最大 | 35 mm ² | 单股导线的最小压接面积 | 1.5 mm ² |
| 单股导线最大截面 | 35 mm ² | 最小多股导线接线截面积 | 1.5 mm ² |
| 最大压接面积 软导线 | 25 mm ² | 接线截面积, 多股线, 最小 | 1.5 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最大 | 35 mm ² | | |

保修

| | | | |
|-----|----|--|--|
| 质保期 | 5年 | | |
|-----|----|--|--|

重要注意事项

| | |
|------|---|
| 产品信息 | 要用于直流应用, 请使用 SIBA 型 NH2XL aR/aSF DC 1500 V 保险丝 |
| 备注 | Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60634-4-44:2018). |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001457 | ETIM 9.0 | EC001457 |
| ETIM 10.0 | EC001457 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-04 | | |

开关符号



Schematic circuit diagram

附件

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDIK PH1 X 80 | 版本 | |
| 订货号 | 2749890000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDIS 1.0X5.5X125 | 版本 | |
| 订货号 | 2749850000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

VPU AC I 3 R 480/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | ESG 6/15 K MC NE WS | 版本 | |
| 订货号 | 1880100000 | ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 | |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | | |
| 数量 | 200 ST | | |

VPU 系列



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | VPU AC EXTENDER | 版本 | |
| 订货号 | 3123500000 | | |
| GTIN (EAN) | 4099987270175 | | |
| 数量 | 8 ST | | |

备用放电管



如果放电管损坏, 您可以方便地重新订购该备用放电管, 替换损坏的放电管、恢复保护功能。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 类型 | VPU AC I 0 480/10 | 版本 | |
| 订货号 | 2591500000 | Spare arrester, Surge protection | |
| GTIN (EAN) | 4050118599442 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

VPU AC I 3 R 480/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

VPU 系列



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | VPU LOCKING CLIP L | 版本 | |
| 订货号 | 2735070000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118816402 | | |
| 数量 | 10 ST | | |
| 类型 | PLUG VPU AC | 版本 | |
| 订货号 | 2855300000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675533283 | | |
| 数量 | 10 ST | | |