

**SM-FO 27/18 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**防不当操作: SM**

MultiMark 设备标记号可用于识别多个厂商的设备。在各个应用领域，产品保证对所有组件进行明确分配，例如来自不同的供应商控制和信号装置。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

版本	SwitchMark, 设备标识牌, 18 x 27 mm, 白色
订货号	<a href="#">2621100000</a>
类型	SM-FO 27/18 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625943
数量	500 items

**SM-FO 27/18 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.55 mm	深度 (英寸)	0.0217 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	0.1 g		

**温度**

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	PE 泡沫带丙烯粘合剂	类型	无卤, 自我粘贴的
宽度	27 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-30 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维	打印标志	无
标记区域大小	17.7 x 27 mm	认证符合 UL 969	是
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	工作温度范围	-30...80 °C
每卷数量	500		

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**SM-FO 27/18 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SM-FO 27/18 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。


**通用订货数据**

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
----	---------------------	----

订货号	<a href="#">2005080000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118389951
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

**THM MULTIMARK**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。


**通用订货数据**

类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
----	----------------------	----

订货号	<a href="#">1357420000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
----	----------------------------	----

订货号	<a href="#">2672590000</a>
-----	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

数量	1 ST
----	------