

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们的 WPD 1XX 配电块可用于所有供电和配电应用场景。其简单的设计让用户能够更快了解,并能快速有效地实现节约空间的配电。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
订货号	<u>2603800000</u>
类型	WPD 111 1X95/4X35 BL
GTIN (EAN)	4050118681277
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

=	ыr
-	านภ

MAMID 认证	((
	C E CULOUS C FALLUS EE

	LIUILD	
ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E60693	
证书号 (cULus)	E511333	

尺寸和重量

深	69.4 mm	深度 (英寸)	2.7323 inch
高度	105 mm	高度 (英寸)	4.1338 inch
宽度	36.6 mm	 宽度 (英寸)	1.4409 inch
	240 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

其它技术参数

开放端	关闭的	可卡装	是
安装指导	端子导轨 / 安装板	防爆版	 是
安装方式	直接卡在导轨上, 直接安装		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 4/0	连接方向	水平进线
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	5	压接范围,最大	95 mm²
压接范围,最小	2.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 2.5 mm ²	导线连接截面积,多股细导线,带管状 头 DIN 46228/1,最大	端 70 mm²
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最小	带管状端 2.5 mm ²	最大压接面积 软导线	0 mm ²
最小多股导线接线截面积	2.5 mm ²	接线截面积,多股线,最大	95 mm²
接线截面积,多股线,最小	2.5 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	95 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,	最小 2.5 mm²		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
% =□	細とていた!立		T
<u>类型</u> 电位数量		 	<u>无</u> 1
巴拉兹里 每层压接点数量	<u> </u>	<u> </u>	 无
安层压按点数里 安装导轨已装备	5 TS 35, 安装板		 无
タスサルレス田 PE 功能	 无	PEN功能	
	<u>, </u>	F LIN少J用E	<u></u>
通用的			
回路数	1	导线最大压接面积 AWG	AWG 4/0
安装指导	端子导轨 / 安装板	导线最小压接面积 AWG	AWG 12
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35, 安装板
A			
额定横截面	95 mm²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压 	1500 V
额定电流	232 A	最大电流	232 A
标准	IEC 60947-7-1	额定浪涌电压	8 kV
过压等级	III	污染等级	3
额定数据 (UL)			
cURus 证书号	E60693		
重要注意事项			'
产品信息	插口满足可燃性等级 V-2	!(依据 UL94)的要求。	
分类			
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

	~ 197	
类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

目录日期/图纸 5