



## LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 产品图片



印刷电路板接线端子采用久经验证的压线框联接，间距为 10 和 10.16 mm，90° 导线出线角度。适用于最大 6.0 mm<sup>2</sup> 的导线截面积。

## 通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
订货号	<a href="#">2613380000</a>
类型	LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)	4050118674903
数量	50 items
产品数据	IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / AWG 26 - AWG 10
包装	盒装

## LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
UR 证书号 E60693

## 尺寸和重量

深	11 mm	深度 (英寸)	0.4331 inch
高度	20.3 mm	高度 (英寸)	0.7992 inch
净重	6.78 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - LL 系列	压接点特性	WireReady
导线出线方向	90°	间距 P (单位: mm)	10.16 mm
间距 P (单位: inch)	0.400 "	回路数	4
插针排数	1	由客户装配	是
层数	1	每排最大邻近回路数	12
焊脚长度 (l)	3.2 mm	焊针规格	0.75 x 0.9 mm
焊接孔直径 (D)	1.3 mm	焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
每回路的焊脚数目	1	直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5
相关标准	DIN 5264	最小拧紧力矩	0.5 Nm
最大拧紧力矩	0.6 Nm	压接螺钉	M 3
剥线长度	6 mm	L1 (mm)	30.48 mm
L1 (inch)	1.200 "	防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20
防护等级	IP20		

## 材料数据

绝缘材料	Wemid	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	涂层	4-6 µm SN
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

## 适用导线

单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	2.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 带管状端头, 符合 DIN 46228/ 1	0.5 mm <sup>2</sup>

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1202191
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	导线最小压接面积, AWG	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 10	参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。

包装

包装	盒装	VPE 长度	223.00 mm
VPE 宽度	66.00 mm	VPE 高度	47.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	测试	原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性
	评价标准	可用
测试 可夹紧 截面积	评价标准	IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/1
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19
		导体类型和导线截面积 AWG 12/1
导体类型和导线截面积 AWG 12/19		
导体损坏和意外松动测试	评价标准	传递
	要求	IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99
	导线类型	0.2 kg
		导体类型和导线截面积 AWG 26/1
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/19
		传递
	要求	0.3 kg
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
		传递
	要求	0.9 kg
		导体类型和导线截面积 H07V-U4.0
导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K4.0	
	导体类型和导线截面积 AWG 12/1	
导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 12/19	
	传递	
拉出测试	评价标准	IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99
	要求	≥10 N
		导体类型和导线截面积 AWG 26/1
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/19
		传递
	要求	≥20 N
		导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
		传递
	要求	≥60 N
		导体类型和导线截面积 H07V-U4.0
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-K4.0
导体类型和导线截面积 AWG 12/1		

评价	导体类型和导线截面积 AWG 12/19 传递
----	----------------------------

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	32 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	32 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	32 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	30.5 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	1000 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	630 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	8 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	8 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	8 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 分类

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



附件

www.weidmueller.com

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008390000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008330000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X200	版本
订货号	<a href="#">9010110000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248300754	
数量	1 ST	