

## ESG-FO 9/17 MM SI


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | ESG, 设备标识牌, 9 x 17 mm, 银色  |
| 订货号        | <a href="#">2620940000</a> |
| 类型         | ESG-FO 9/17 MM SI          |
| GTIN (EAN) | 4050118626049              |
| 数量         | 1000 items                 |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.55 mm | 深度 (英寸) | 0.0217 inch |
| 高度 | 9 mm    | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 17 mm   | 宽度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 净重 | 0.07 g  |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|        |                                                                    |              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 粘胶剂    | PE 泡沫带丙烯酸粘剂                                                        | 类型           | 自我粘贴的, 无卤   |
| 宽度     | 17 mm                                                              | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         |
| 最大工作温度 | 80 °C                                                              | 最小工作温度       | -30 °C      |
| 颜色编码   | 银色                                                                 | 卤素           | 不           |
| 基础材料   | 聚酯纤维                                                               | 打印标志         | 无           |
| 标记区域大小 | 9 x 17 mm                                                          | 认证符合 UL 969  | 是           |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围       | -30...80 °C |
| 每卷数量   | 1000                                                               |              |             |

## 设备标记号

|    |   |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## ESG-FO 9/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM 76/360 SW        | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |