



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





°|(%) **7.62**

180° 直式反向插座,带可调执行器(推送器),用于现场布线,规格为 6 mm²,间距为 7.62。 也极适合用作针对反向电压的防触电解决方案。符合 UL1059 600 V 等级 C标准和 IEC 61800-5-1 标准。 样式: 无法兰型, 外置法兰型, 卡扣中心法兰型, 还可附加紧固螺钉。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 反向插头, 7.62 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 弹片联接, 盒装
订货号	<u>2630500000</u>
类型	SVFL 7.62HP/02/180SFMF2 SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118634143
数量	66 items
产品数据	IEC: 1000 V / 0.5 - 6 mm ²
	UL: 600 V / 36 A / AWG 24 - AWG 10
包装	盒装



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	c FL *us
ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	47.7 mm	深度 (英寸)	1.8779 inch
高度	23.4 mm	高度 (英寸)	0.9213 inch
宽度	38.1 mm	 宽度 (英寸)	1.5 inch
净重	16.13 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

系统参数

产品系列	OMNIMATE 电源 - BV/SV 7.62HP 系列	联接类型	现场接线
导线连接方式	PUSH IN 带执行器, 弹片联接	间距 P(单位:mm)	7.62 mm
间距 P(单位:inch)	0.300 "		180°
回路数	2	L1 (mm)	15.24 mm
L1 (inch)	0.600 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护(按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入
防护等级	IP20, IP20 (安装后)	螺钉法兰的最小扭矩	0.2 Nm
螺钉法兰的最大扭矩	0.3 Nm	直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5
插拔次数	25		

材料数据

绝缘材料	PA GF	颜色编码	黑色	
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)		
阻燃等级符合 UL 94	V-0	 触点材料	铜合金	
插针镀层	镀锡	最低存放温度.	-40 °C	
最高存放温度	70 °C	 最低操作温度	-50 °C	
最高操作温度	125 °C	 最小安装温度	-25 °C	
最大安装温度范围	125 °C			

适用导线

		T-1 -	/m/+//>
228/ 1			
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46	6 mm ²		
最小			
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,	1.5 mm ²		
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	6 mm ²		
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²		
单股导线的,最大值 H05(07) V-U	6 mm ²		
单股导线的,最小值 H05(07) V-U	0.5 mm ²		

 可压接导线
 导线连接 截面积
 型号
 细绞线

 标称
 2.5 mm²

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

管状端头	剥线长度	标称	12 mm
	推荐的管状端头	H2,5/12	_
	剥线长度	标称	14 mm
	推荐的管状端头	H2,5/19D	BL
导线连接 截面积	型号	细绞线	
	标称	4 mm ²	
管状端头	剥线长度	标称	12 mm
	推荐的管状端头	H4,0/12	
	剥线长度	标称	14 mm
	推荐的管状端头	H4,0/20D	GR
导线连接 截面积	型 号	细绞线	
	标称	6 mm ²	
管状端头	剥线长度	标称	12 mm
	推荐的管状端头	H6,0/12	
	剥线长度	标称	14 mm
	推荐的管状端头	H6,0/20 S	<u>sw</u>
导线连接 截面积	型 号	细绞线	
	标称	1.5 mm ²	
管状端头	剥线长度	标称	15 mm
	推荐的管状端头	H1,5/18D	SW
	剥线长度	标称	12 mm
	推荐的管状端头	H1,5/12	
塑料套环的外径不应大干节距 (P) 根据产品和额定	电压选择管状端头的长度	 ₹.	

参考文本

塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	600 V	- 额定电压 (使用组 C / UL 1059)	600 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	- 额定电流 (使用组 B / UL 1059)	36 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	36 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A
导线最小压接面积,AWG	AWG 24	导线最大压接面积,AWG	AWG 10
参见认证参数	规格为最大值,详情参见认 证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	338.00 mm
VPE 宽度	130.00 mm	VPE 高度	54.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)	41 A	额定电流,最小回路数 (Tu = 40℃)	41 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2)	1000 V	额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级2)	800 V
额定冲击电压(过压等级 Ⅱ/污染等级2)	6000 V	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	8 kV
最小爬电距离	12.7 mm	最小电气间隙	12.7 mm

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性 满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	 In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



插图类似

Connection diagram

NO OF POLES	X = MIDDLE FLANGE POSITION	POS. 1 2 3 4 5						
		1	2	3	4	5	6	7
2	M(S)F2	0	X	0				
3	M(S)F2	0	X	0	0			
3	M(S)F3	0	0	X	0			
4	M(S)F2	0	X	0	0	0		
4	M(S)F3	0	0	X	0	0		
4	M(S)F4	0	0	0	X	0		
5	M(S)F2	0	Х	0	0	0	0	
5	M(S)F3	0	0	X	0	0	0	
5	M(S)F4	0	0	0	X	0	0	
5	M(S)F5	0	0	0	0	Х	0	
6	M(S)F2	0	Х	0	0	0	0	0
6	M(S)F3	0	0	X	0	0	0	0
6	M(S)F4	0	0	0	х	0	0	0
6	M(S)F5	0	0	0	0	х	0	0
6	M(S)F6	0	0	0	O	0	X	0

插图类似

产品优势

