
#### **SFX-DT 11/60 MC SDR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









我们通过可检测标记号解决方案,为食品饮料行业的客户提供支持,确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯,我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障,例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试,并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰耐久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求 针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 蓝色
订货号	<u>2622430000</u>
类型	SFX-DT 11/60 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118623451
数量	12 items

1

## **SFX-DT 11/60 MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

<b>⇒</b> ₩			
审批			
ROHS	一致		
noi i3			
尺寸和重量			
深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
<u>/^</u>	60 mm	 高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	11 mm		0.4331 inch
<u>%及</u> 净重	1.83 g		0.1001 111011
工作温度范围	-40100 °C		
	40100		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.020 kg CO2 eq.		
通用数据			
米刑	亚田中继4 ##47甲字		
<u>类型</u> 宽度	采用电缆扎带进行固定		
<sup>见艮</sup> 阻燃等级符合 UL 94	11 mm HB		
阻然等级符号 OL 94 最大工作温度	нв 100°С		
取八工16/2/2005 最小工作温度	-40 °C		
報 <u>小工作<i>画及</i> </u>			
<u> </u>			
<u> </u>	聚酰胺 66		
打印标志			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard		
标记区域大小	44 x 11 mm		
依照 Rondotest 可检测	4.7 mm Al		
推荐使用的工业	食品加工行业		
适用的打印机		MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40100 °C		
 导线和电缆标记号			
<u> </u>	不	最大压接面积	500 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	16 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	40 mm
最小电缆外径	7 mm	导线外径	7 - 40 mm
导线压接面积	16 - 500 mm²		
分类			,
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLACE 15 O	27 20 11 02		

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

27-28-11-02

# 数据信息页

## **SFX-DT 11/60 MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



