


## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



独特的模块化概念可根据各种类型的机器进行定制。电位分配接线端子 AAP 的成功之处在于其使用两种构造——交替或成组的统一设计方式。在控制电压分配的交替设计下，两种电位都只位于一个接线端子上。

### 通用订货数据

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 版本         | 模块式电流分配端子, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, 橙色 |
| 订货号        | <a href="#">2623920000</a>                   |
| 类型         | AAP13 1.5 LI-LI OR                           |
| GTIN (EAN) | 4050118627442                                |
| 数量         | 50 items                                     |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 47 mm       | 深度 (英寸) | 1.8504 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 48 mm       | 高度      | 96 mm       |
| 高度 (英寸)       | 3.7795 inch | 宽度      | 3.5 mm      |
| 宽度 (英寸)       | 0.1378 inch | 净重      | 9.02 g      |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据IECEx/ATEX

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATEX 证书号          | TUEV17ATEX8030U     | IECEx 证书号           | IECEXTUR17.0015U    |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 220 V               | 电流 (ATEX)           | 13 A                |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 1.5 mm <sup>2</sup> | 最大电压 (国际电工委员会IECEx) | 220 V               |
| 电流 (IECEx)        | 13 A                | 导线最大压接面积 (IECEx)    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 标识     | Ex ec II C Gc       | Ex 2014/34/EU 标签    | II 2 G D            |

## 其它技术参数

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 安装指导 | 导轨安装 | 防爆版 | 是 |
|------|------|-----|---|

## 可压接导线 (其它联接)

|             |         |
|-------------|---------|
| 其他联接方式的接口类型 | PUSH IN |
|-------------|---------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A1                   |
| 导线最大压接面积 AWG       | AWG 14               |
| 剥线长度               | 8 mm                 |
| 联接类型               | PUSH IN              |
| 联接点数量              | 6                    |
| 压接范围, 最大           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 压接范围, 最小           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 导线最小压接面积 AWG       | AWG 26               |

编制日期 26.01.2026 10:55:52 MEZ

目录日期 / 图纸

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1 mm<sup>2</sup>

头 DIN 46228/4, 最大

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.14 mm<sup>2</sup>

头 DIN 46228/4, 最小

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1.5 mm<sup>2</sup>

头 DIN 46228/1, 最大

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.14 mm<sup>2</sup>

头 DIN 46228/1, 最小

最大压接面积 软导线 1.5 mm<sup>2</sup>最小多股导线接线截面积 0.14 mm<sup>2</sup>接线截面积, 多股线, 最大 1.5 mm<sup>2</sup>接线截面积, 多股线, 最小 0.14 mm<sup>2</sup>导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 1.5 mm<sup>2</sup>导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 0.14 mm<sup>2</sup>接线截面积, 多股细导线, 最小 0.14 mm<sup>2</sup>

- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4

|          |    |                      |
|----------|----|----------------------|
| 管长度      | 最小 | 6 mm                 |
|          | 最大 | 8 mm                 |
| 导线连接 截面积 | 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|          | 最大 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 管长度      | 最小 | 5 mm                 |
|          | 标称 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接 截面积 | 标称 | 6 mm                 |
|          | 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 管长度      | 最大 | 1 mm <sup>2</sup>    |
|          | 标称 | 10 mm                |
| 导线连接 截面积 | 标称 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|         |       |         |   |
|---------|-------|---------|---|
| 必须的端板   | 是     | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 6     | 层, 内部桥接 | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 |         |   |

## 通用的

|              |        |      |               |
|--------------|--------|------|---------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | 安装指导 | 导轨安装          |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 标准   | IEC 60947-7-1 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |               |

## 额定数据

|                      |                     |                          |         |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 额定横截面                | 1.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压                     | 250 V   |
| 相邻端子的额定电压            | 250 V               | 额定直流电压                   | 250 V   |
| 额定电流                 | 16 A                | 最大电流                     | 16 A    |
| 标准                   | IEC 60947-7-1       | 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.83 mΩ |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.56 W              |                          |         |

## 额定数据 (UL)



|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 14 AWG | 电压大小 B (cURus)      | 150 V  |
| 电压大小 D (cURus)      | 300 V  | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
| 电流大小 B (cURus)      | 13 A   | 电压大小 C (cURus)      | 150 V  |

技术数据

|                     |        |                |     |
|---------------------|--------|----------------|-----|
| 电流大小 C (cURus)      | 13 A   | 电流大小 D (cURus) | 5 A |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 14 AWG |                |     |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |




## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1                | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1991920000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 1.5N/2 BL              | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1985530000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              |                                                                        |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                        |
| 类型         | ZQV 1.5N/2 RD              | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1985650000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              |                                                                        |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                        |
| 类型         | ZQV 1.5N/3 BL              | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1985550000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              |                                                                        |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                        |
| 类型         | ZQV 1.5N/3 RD              | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1985670000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              |                                                                        |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                        |
| 类型         | ZQV 1.5N/4 BL              | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1985570000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              |                                                                        |
| 数量         | 60 ST                      |                                                                        |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 1.5N/4 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985690000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/5 BL              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985590000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/5 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985710000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/6 BL              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985610000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/6 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985730000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/7 BL              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985630000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/7 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985750000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/8 BL              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985640000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/8 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985770000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/9 BL              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985660000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/9 RD              | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985790000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/10 BL             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985680000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/10 RD             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985800000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm                |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 1.5N/20 BL             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985700000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/20 RD             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985810000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/50 BL             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985720000</a> | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm                 |
| 数量         | 5 ST                       |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/50 RD             | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985820000</a> | 横联件（端子），已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm                 |
| 数量         | 5 ST                       |                                             |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/3.5 MC NE GE         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P（单位：mm）：3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmueller, 黄色                             |
| 数量         | 500 ST                     |                                             |
| 类型         | DEK 5/3.5 MC NE WS         | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P（单位：mm）：3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, 白色                             |
| 数量         | 500 ST                     |                                             |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/3.5 MC SDR           | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532              | Weidmueller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 100 ST                     |                                                 |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 1600 ST                    |                                                 |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347              | Weidmueller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 320 ST                     |                                                 |

## 定制打印



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性, 它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符, 或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式, 可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/3.5 PLUS MC SDR      | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2007760000</a> | WS, 端子标记, 10 x 3.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393262              | Weidmueller, 根据客户需求                         |
| 数量         | 192 ST                     |                                             |


## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Blank



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">2003760000</a> | WS, 端子标记, 10 x 3.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424454              | Weidmueller, 白色                              |
| 数量         | 960 ST                     |                                              |

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势


- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/3.5 MM WS            | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |                                            |
| 数量         | 1000 ST                    |                                            |

## 附件

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | WS 8/3.5 MM WS             | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">2007140000</a> | WS, 端子标记, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |                                       |
| 数量         | 1000 ST                    |                                       |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | AEP AP13                   | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">1990140000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118375152              |          |
| 数量         | 20 ST                      |          |

## 附件



## 测试及测量装置的附件

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZUB MULTIMETER             | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 1.5N/10                | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985580000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/2                 | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985410000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm                |
| 数量         | 60 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/20                | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985600000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/3                 | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985480000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm                  |
| 数量         | 60 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/4                 | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985490000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm               |
| 数量         | 60 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/5                 | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985500000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/50                | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985620000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm                |
| 数量         | 5 ST                       |                                             |
| 类型         | ZQV 1.5N/6                 | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1985510000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | mm）: 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | ZQV 1.5N/7                 | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1985520000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |
| 类型         | ZQV 1.5N/8                 | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1985540000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |
| 类型         | ZQV 1.5N/9                 | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1985560000</a> | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1 BK             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2475310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | APP 3                      | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2489100000</a> | A-系列, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118499315              |          |
| 数量         | 50 ST                      |          |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661280000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661290000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.4X2.0X60             | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">2749260000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 60 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              |                                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                   |

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 类型         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 版本                                             |  |
| 订货号        | <a href="#">1276300000</a> | 插头（端子），插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                |  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |  |