数据信息页

CPS 3.50/14/270 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2640500000
类型	CPS 3.50/14/270 SN GN BX
GTIN (EAN)	4050118646474
数量	84 items
产品数据	IEC: 320 V / 8 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 30 - AWG 16
包装	盒装

数据信息页

CPS 3.50/14/270 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

净重	10.64 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded

系统参数

产品系列	OMNIMATE basic – 系列 CPS	联接类型	现场接线
导线连接方式	压线框联接	间距 P（单位：mm）	3.50 mm
间距 P（单位：inch）	0.138 "	导线出线方向	270°
回路数	14	L1（mm）	45.50 mm
L1（inch）	1.794 "	层数	1
插针排数	1	剥线长度	6.5 mm
最小拧紧力矩	0.22 Nm	最大拧紧力矩	0.25 Nm
压接螺钉	M 2	直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5
插拔次数	25	插拔力 / 回路，最大	10 N
拉力 / 回路，最大	1 N		

材料数据

绝缘材料	PA	颜色编码	浅绿色
比色表 (相似)	RAL 6021	绝缘材料组	I
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
插针材料	铜合金	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	镀锡类型	亚光
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-40 °C	最高操作温度	105 °C

适用导线

压接范围，最小	0.2 mm²	压接范围，最大	1.5 mm²
导线最小压接面积 AWG	AWG 30	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
单股导线的，最小值 H05(07) V-U	0.2 mm²	单股导线的，最大值 H05(07) V-U	1.5 mm²
多股硬导线，最小值 H07V-R	0.05 mm²	多股硬导线，最大值 H07V-R	1.5 mm²
软导线，最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm²	软导线，最大压接面积 H05(07) V-K	1 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4)	0.2 mm²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4)	0.75 mm²
带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小	0.2 mm²	最大压接面积 带管状端头，符合DIN46228/ 1	0.75 mm²

数据信息页

CPS 3.50/14/270 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	8 A
导线最小压接面积，AWG,	AWG 30	导线最大压接面积，AWG	AWG 16

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	8 A
导线最小压接面积，AWG	AWG 30	导线最大压接面积，AWG	AWG 16
参见认证参数	规格为最大值，详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	155.00 mm
VPE 宽度	64.00 mm	VPE 高度	38.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C)	8 A	额定电压值（过电压等级II/污染等级2）	320 V
额定电压值（过电压等级III/污染等级2）	160 V	额定电压值（过电压等级III/污染等级3）	160 V
额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2）	2.5 kV	额定冲击电压（过压等级III/污染等级2）	2.5 kV
额定冲击电压（过压等级III/污染等级3）	2.5 kV		

重要注意事项

备注	• Only compatible with OMNIMATE basic products • P on drawing = pitch • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

CPS 3.50/14/270 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸





