


CB-UVR 98/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



抗紫外线聚酰胺 6.6 确保我们的特种电缆扎带即使在强紫外线辐射下也具有优异的耐久性。非常适合永久户外使用。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 2.5 x 98 mm, 聚酰胺 66, 80 N
订货号	2659310000
类型	CB-UVR 98/2,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682670
数量	100 items

CB-UVR 98/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E317499

尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	98 mm	高度 (英寸)	3.8583 inch
宽度	2.5 mm	宽度 (英寸)	0.0984 inch
净重	0.24 g		

温度

工作温度范围	-40...85 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	105 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	是	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	21 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	80 N	捆束直径, 最大	21 mm
磅力抗拉强度	18 lbf	捆束直径, 最小	1 mm

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-UVR 98/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

