

CPS 5.08/12/180 SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2647350000
类型	CPS 5.08/12/180 SN GN BX
GTIN (EAN)	4050118639629
数量	60 items
产品数据	IEC: 630 V / 22 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
包装	盒装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

净重

21 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded

系统参数

产品系列

OMNIMATE 信号 - BL/SL
5.08 系列

联接类型

现场接线

导线连接方式

压线框联接

间距 P (单位: mm)

5.08 mm

间距 P (单位: inch)

0.200 "

导线出线方向

180°

回路数

12

L1 (mm)

55.88 mm

L1 (inch)

2.200 "

层数

1

插针排数

1

剥线长度

7 mm

最小拧紧力矩

0.5 Nm

最大拧紧力矩

0.55 Nm

压接螺钉

M 3

直杆螺丝刀口尺寸

0.6 x 3.5

插拔次数

25

插拔力 / 回路, 最大

9 N

拉力 / 回路, 最大

6 N

材料数据

绝缘材料

PA

颜色编码

浅绿色

比色表 (相似)

RAL 6021

绝缘材料组

I

绝缘电阻

500 MΩ

Moisture Level (MSL)

阻燃等级符合 UL 94

V-0

插针材料

铜合金

触点材料

铜合金

插针镀层

镀锡

镀锡类型

亚光

最低存放温度

-40 °C

最高存放温度

70 °C

最低操作温度

-40 °C

最高操作温度

105 °C

适用导线

压接范围, 最小

0.2 mm²

压接范围, 最大

4 mm²

导线最小压接面积 AWG

AWG 30

导线最大压接面积 AWG

AWG 12

单股导线的, 最小值 H05(07) V-U

0.2 mm²

单股导线的, 最大值 H05(07) V-U

2.5 mm²

多股硬导线, 最小值 H07V-R

0.05 mm²

多股硬导线, 最大值 H07V-R

2.5 mm²

软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K

0.2 mm²

软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K

2.5 mm²

最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)

0.2 mm²

最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)

2.5 mm²

带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小

0.2 mm²

最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1

2.5 mm²

技术数据

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 30	导线最大压接面积, AWG	AWG 12

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 30	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	171.00 mm
VPE 宽度	136.00 mm	VPE 高度	53.00 mm

额定数据符合 IEC 标准


额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	22 A	额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	22 A
额定电压值 (过电压等级 II/污染等级 2)	630 V	额定电压值 (过电压等级 III/污染等级 2)	320 V
额定电压值 (过电压等级 III/污染等级 3)	250 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级 2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级 III/污染等级 3)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级 III/污染等级 3)	4 kV

重要注意事项


备注	• Only compatible with OMNIMATE basic products • P on drawing = pitch • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Limited rated data according to IEC when using 2.5mm² in combination with ferrules without plastic collars: 400V/2.5kV (II/2) 240V/2.5kV (III/2) 160V/2.5kV (III/3) • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
----	---

分类


ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		




CPS 5.08/./180 - CH 5.08/./180




CPS 5.08/./180 - CH 5.08/./180




CPS 5.08/./180 GN - CH 5.08/./90 GN



CPS 5.08/./180 GN - CH 5.08/./90 GN



CPS 5.08/./180 - CHDV 5.08/./90



CPS 5.08/.. /180 - CHDV 5.08/.. /90

