


CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



抗紫外线聚酰胺 6.6 确保我们的特种电缆扎带即使在强紫外线辐射下也具有优异的耐久性。非常适合永久户外使用。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 7.5 x 365 mm, 聚酰胺 66, 540 N
订货号	2659360000
类型	CB-UVR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682823
数量	100 items

CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E317499

尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	365 mm	高度 (英寸)	14.3701 inch
宽度	7.5 mm	宽度 (英寸)	0.2953 inch
净重	4.21 g		

温度

工作温度范围	-40...85 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	105 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	是	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	100 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	540 N	捆束直径, 最大	100 mm
磅力抗拉强度	121 lbf	捆束直径, 最小	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-UVR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

