

**VPCB PV I+II 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



'Abbildung ähnlich'

功能强大的附件使浪涌保护范围更加完善。例如，多用途的测量设备 V-TEST，用于检查拔插式放电管，比如 VSPC。

通用订货数据

订货号	2665740000
类型	<a href="#">VPCB PV I+II 1000</a>
GTIN (EAN)	4050118686296
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	52.2 mm	深度 (英寸)	2.0551 inch
高度	61.6 mm	高度 (英寸)	2.4252 inch
宽度	17.9 mm	宽度 (英寸)	0.7047 inch
净重	20 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

## IEC / EN 额定数据

回路数	1	信号触点	否
电压类型	直流电	雷击测试电流 $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s)	6.25 kA
放电电流 $I_{最大}$ (8/20 $\mu$ s) 线-PE	40 kA	集成备用保险丝	无

## 通用参数

类型	其他	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	灰色
防护等级	IP20		

## 光伏技术数据

雷击测试电流 $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s)	6.25 kA	前提和要求	EN 50539-11标准
短路电流 $I_{SCPV}$	11 kA	放电电流 $I_n$ (8/20 $\mu$ s)	20 kA
测试类别	I/II级	接地 PV 系统中的操作高度	$\leq$ 4000 m
PV 系统电压, 最大值 $U_{cpv}$	1500 V		

## 电气数据

电压类型	直流电
------	-----

## 通用数据

回路数	1	防护等级	IP20
颜色编码	灰色		

**VPCB PV I+II 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

联接参数

联接类型 焊接联接

保修

质保期 5年

分类

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

