

电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

#### 通用订货数据

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 版本         | 接地型接线端子, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 绿/黄 |
| 订货号        | <a href="#">2675050000</a>            |
| 类型         | A3C 16 PE DL                          |
| GTIN (EAN) | 4050118817508                         |
| 数量         | 20 items                              |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURusEX 证书号           | E184763               |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 51.5 mm     | 深度 (英寸) | 2.0276 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 52.5 mm     | 高度      | 51.5 mm     |
| 高度 (英寸)       | 2.0276 inch | 宽度      | 12 mm       |
| 宽度 (英寸)       | 0.4724 inch | 净重      | 63.25 g     |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据IECEx/ATEX

|                |                 |                  |                  |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ATEX 证书号       | TUEV16ATEX7909U | IECEx 证书号        | IECExTUR16.0036U |
| 导线最大压接面积(ATEX) | 16 mm²          | 导线最大压接面积 (IECEx) | 16 mm²           |

## 其它技术参数

|      |       |     |   |
|------|-------|-----|---|
| 开放端  | 右方    | 防爆版 | 是 |
| 安装方式 | TS 35 |     |   |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |         |
|-------------|---------|
| 其他联接方式的接口类型 | PUSH IN |
|-------------|---------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |              |                                       |         |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准                    | A6           | 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 4   |
| 连接方向                                  | 上方           | 剥线长度                                  | 18 mm   |
| 联接类型                                  | PUSH IN      | 联接点数量                                 | 3       |
| 压接范围, 最大                              | 25 mm²       | 压接范围, 最小                              | 0.5 mm² |
| 螺丝刀口尺寸                                | 1.0 x 5.5 mm | 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 18  |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 16 mm²       | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 16 mm²       | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线                            | 25 mm²       | 最小多股导线接线截面积                           | 0.5 mm² |

## A3C 16 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                    |                     |                    |                      |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 接线截面积, 多股线, 最大     | 25 mm <sup>2</sup>  | 接线截面积, 多股线, 最小     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 双线管状端头 最大导线横截面     | 6 mm <sup>2</sup>   | 双线管状端头 最小导线横截面     | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 16 mm <sup>2</sup>  | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |                    |                      |

## 材料参数

|              |       |      |     |
|--------------|-------|------|-----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 绿/黄 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |     |

## 系统特征值

|         |       |         |   |
|---------|-------|---------|---|
| 必须的端板   | 是     | 电位数量    | 1 |
| 层数      | 1     | 每层压接点数量 | 3 |
| 每层电位点数量 | 1     | PE联接    | 是 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | PE 功能   | 是 |
| PEN功能   | 是     |         |   |

## 通用的



|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 4         | 导线最小压接面积 AWG | AWG 18 |
| 标准           | IEC 60947-7-2 | 安装导轨已装备      | TS 35  |

## 额定数据

|           |                    |                          |         |
|-----------|--------------------|--------------------------|---------|
| 额定横截面     | 16 mm <sup>2</sup> | 额定电压                     | 1000 V  |
| 相邻端子的额定电压 | 1000 V             | 额定直流电压                   | 1000 V  |
| 标准        | IEC 60947-7-2      | 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.42 mΩ |
| 额定浪涌电压    | 8 kV               | 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 2.43 W  |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |



## 附件

## 附件



测试及测量装置的附件

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZUB MULTIMETER             | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MC NE WS           | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, 白色                              |
| 数量         | 800 ST                     |                                              |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## A3C 16 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MC SDR             | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 160 ST                     |                                               |

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 800 ST                     |                                               |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。


- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 160 ST                     |                                               |

## 附件

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1905950000</a> | WS, 端子标记, 10 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528103              | 白色                                                      |
| 数量         | 420 ST                     |                                                         |

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。


- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 10/8 PLUS MC SDR        | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1906030000</a> | WS, 端子标记, 10 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528196              | 根据客户需求                                                  |
| 数量         | 84 ST                      |                                                         |

## 附件

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1906000000</a> | WS, 端子标记, 12 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158              | 白色                                                      |
| 数量         | 420 ST                     |                                                         |

## 定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WS 12/8 PLUS MC SDR        | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1906010000</a> | WS, 端子标记, 12 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528165              | 根据客户需求                                                  |
| 数量         | 84 ST                      |                                                         |

## 附件

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MM WS              | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                            |
| 数量         | 500 ST                     |                                            |
| 类型         | DEK-A 5/8 MM WS            | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">2448860000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462968              |                                            |
| 数量         | 500 ST                     |                                            |

## WS 12/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | WS 12/8 MM WS              | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">2007210000</a> | WS, 端子标记, 12 x 8 mm, Weidmueller, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4050118392050              |                                        |
| 数量         | 500 ST                     |                                        |
| 类型         | WS-A 12/8 MM WS            | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">2448920000</a> | WS, 端子标记, 12 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462975              |                                        |
| 数量         | 500 ST                     |                                        |

## 附件

## WS 8/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | WS 8/8 MM WS               | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">2007170000</a> | WS, 端子标记, 8 x 8 mm, Weidmueller, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4050118392043              |                                       |
| 数量         | 500 ST                     |                                       |
| 类型         | WS-A 8/8 MM WS             | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">2448930000</a> | WS, 端子标记, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118462982              |                                       |
| 数量         | 500 ST                     |                                       |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | AEP 3C 10/16               | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2490530000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118500912              |          |
| 数量         | 20 ST                      |          |
| 类型         | AEP 3C 10/16 BL            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">2490540000</a> | A-系列, 端板 |
| GTIN (EAN) | 4050118501001              |          |
| 数量         | 20 ST                      |          |

## 附件

## 测试适配器和测试插座




测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | ATPG 1.5-10 L              | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1991890000</a> | 测试适配器（端子），1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                 |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SC/1 BK             | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2475310000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SC/1                | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1991920000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## A3C 16 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 警告盖板


带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



## 通用订货数据

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 类型         | AAM 16 YE FLASH            | 版本                         |
| 订货号        | <a href="#">2635590000</a> | A-系列, 端子标记, 14 x 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674538              |                            |
| 数量         | 40 ST                      |                            |

## 尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0            | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661280000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661300000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |
| 类型         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">2661290000</a> | A-系列, 固定块 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |

## 附件

## WS 8/12



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类型         | WS-A 8/12 MM WS            | 版本                                   |
| 订货号        | <a href="#">2619900000</a> | WS, 端子标记, 8 x 12 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626186              |                                      |
| 数量         | 300 ST                     |                                      |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 1.0X5.5X150            | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">2749380000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              |                                                    |
| 数量         | 1 ST                       |                                                    |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

附件

通用订货数据

|            |                            |                                                |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 类型         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 版本                                             |  |
| 订货号        | <a href="#">1276300000</a> | 插头（端子），插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                |  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |  |