

FP MONO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高能效的应急照明，具有长使用寿命

- 开发和使用符合 DIN EN 60598-2-22
- 适用于恶劣环境条件的 LED 灯（如存在冲击和振动、温度范围大）
- 比荧光灯的能效更高、寿命更长
- 凭借多电压输入 (20 V...60 VDC)，得以在全世界广泛使用。
- 高防火等级 V0
- 射束方向朝向一侧
- 5W 功率版本
- 可用重型接插件和圆形接插件进行插接
- 预制 2.5 mm²

通用订货数据

订货号	2663590000
类型	FP MONO DC HQ8 MF MA SP
GTIN (EAN)	4050118700985

FP MONO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E345151

尺寸和重量

深	104 mm	深度 (英寸)	4.0945 inch
高度	61 mm	高度 (英寸)	2.4016 inch
宽度	238 mm	宽度 (英寸)	9.3701 inch
净重	450 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	048adba1-9e6f-4bf5-8980-8234bd304d7a

通用参数

硅胶	无	联接类型	固定电极数的插拔式联接器, HQ 8
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
安装方式	磁铁	额定电压	24 V
防护等级	IP54	过压等级	II
污染等级	2	绝缘电压	< 500 V (外壳 / PE)
安装位置、安装提示	任意	防护等级	II
振幅偏转	1.5 mm (2-9 Hz)	抗震性 (EN 60721-3-3)	3M3 正弦稳态
抗震性 (EN 60721-3-3)	3M3 手提式	弱电流	393 lm
最大导线横截面	2.5 mm ²	最小导线横截面	0.5 mm ²
高度	≤ 3000 m	短路保护	是, intern
色温 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	振幅加速度	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED 工作寿命	> 50.000 h	LED 模块形状	其他
效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	F	光度	6000 cd
峰值加速度, L型	70 m/s ²		

额定数据 (IEC 60598-1)

额定功率	5 W	额定电流	0.2 A
输入电压范围 直流	20...60 V DC		

FP MONO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

FP MONO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

