


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# 楼宇安装布线

针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如 汇流排和 汇流排支架。

# 通用订货数据

版本	固定器, 蓝色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 ℃
订货号	<u>2669130000</u>
类型	AEB ITB 16 BB BL
GTIN (EAN)	4064675266365
数量	20 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
深 	52.9 mm	深度 (英寸)	2.0827 inch
高度	91.15 mm	高度 (英寸)	3.5886 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	20.39 g		
温度			
	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C		130 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
安装方式	直接卡在导轨上	·····································	非螺钉
材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	蓝色
型燃等级符合 UL 94	V-0	201 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L	
系统特征值			
安装导轨已装备	TS 35		'
	1		,
安装导轨已装备	TS 35		
	15 55		
分类 			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 端板和隔板



端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

## 通用订货数据

 类型
 APP ITB 16 BB 2C/NDT BL
 版本

 订货号
 2668890000
 A-系列, 端板

 GTIN (EAN)
 4064675266297

 数量
 20 ST

#### 空白



WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

## 通用订货数据

 类型
 WAD 8 MC NE WS
 版本

 订货号
 1112940000
 组标记号, 盖板, 33.3 x 8 mm, 间距 P (单位:mm): 8.00 WDU 4,

 GTIN (EAN)
 4032248891825
 WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色

 数量
 48 ST

# 汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件,您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用,可收集、分配或耗散电位。

# 通用订货数据

 类型
 SSCH 10X3X1000 CU/SN
 版本

 订货号
 0348900000
 汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质

 GTIN (EAN)
 4008190024802

 数量
 25 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性,它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符,或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机 进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印:请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR 版本

订货号 1208970000

4032248990092


数量 360 ST

WS, 端子标记, 7.8 x 9.2 mm, 间距 P(单位:mm): 9.20

Weidmueller, 灰色

# 开槽螺丝刀

GTIN (EAN)



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

#### 通用订货数据

数量

类型 SDS 1.0X5.5X150 订货号 <u>2749380000</u> GTIN (EAN) 4050118895605

1 ST

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### WS 8/10



MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材 料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌 的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带 延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其 是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷 效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固,印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料,易于安装
- 标签区域大,优化清晰度独立于生产厂家,因此具备高度的灵活性

#### 通用订货数据

类型 WS-A 8/10 MM WS 订货号 2619890000 GTIN (EAN) 4050118626193

数量 350 ST 版本

WS, 端子标记, 8 x 10 mm, Weidmueller, 白色

## 空白



WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打 印以及带闪电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标 记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制 打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标 签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在 线版(无需安装)。

# 通用订货数据

类型 WAD 5 MC NE WS 订货号 1112910000 4032248891689 GTIN (EAN) 48 ST 数量

版本

组标记号, 盖板, 33.3 x 5 mm, 间距 P (单位:mm): 5.00 WDU 2.5,

WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色

编制日期 03.11.2025 02:58:22 MEZ

6 目录日期 / 图纸