

# PAC-RX3I-SD15-V1-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">2680780030</a>                |
| 类型         | PAC-RX3I-SD15-V1-3M                       |
| GTIN (EAN) | 4099986640221                             |
| 数量         | 1 items                                   |

## PAC-RX3I-SD15-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 484 g

## 温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 通用参数

|        |                      |           |                         |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 电缆长度   | 3 m                  | 基础材料      | PVC                     |
| 电缆     | 电缆 LiYCY             | 接口联接器     | SUB-D FEMALE 15P        |
| 电缆外径   | 8.7 - 1 mm           | PLC 侧接联接器 | GEFANUC IC694ACC311 20P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                         |

## 电气数据

|        |                   |           |           |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 最大总电流  | 3 A               | 每路允许的最大电流 | 1 A       |
| 额定电压   | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 导线电阻      | ≤ 80 mΩ/m |
| 导线载流能力 | 300 pF/m          | 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m  |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |