

SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 可现场安装的接插件, M12 |
| 订货号 | 2681550000 |
| 类型 | SAIBWP-M-4A-4/8-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118759723 |
| 数量 | 1 items |

SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E307231 |

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 39.6 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|
| 回路数 | 4 | 编码 | A 编码 |
| 插针镀层 | Ni/Au | 联接类型 | PUSH IN |
| 外壳基本材料 | PA 66 | 绝缘电阻 | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| 最大电缆直径 | 8 mm | 最小电缆直径 | 4 mm |
| 最大压接面积 | 0.75 mm ² | 最小压接面积 | 0.14 mm ² |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67 | 污染等级 | 3 |
| 端头类型 | 插座 | 屏蔽连接 | 是 |
| 螺纹环材料 | 锌压铸 | 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C |

PB47 USB /M12 I通用参数

| | | | |
|------|---------|--------|-------|
| 回路数 | 4 | 端口 1 | M12 |
| 端口 2 | PUSH IN | 外壳基本材料 | PA 66 |
| 联接螺纹 | M12 | 插针镀层 | Ni/Au |
| 防护等级 | IP67 | | |

标准

| | | | |
|-------|----------------|------------|-----------------------------|
| 轨道车防火 | DIN EN 45545-2 | 抗冲击和抗振保护根据 | EN 50155:2001, DIN EN 61373 |
|-------|----------------|------------|-----------------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

SAIBWP-M-4A-4/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案



SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

