

## IE-SFP-1FE-MM-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## SFP-系列收发器的特征

- 适用于多种传输速度（高达 10 Gb 以太网）和距离（高达 60 公里）的多种不同型号收发器
- 用于单模光纤通信的 BiDi SFP 模块
- 由于支持数字诊断监控 (DDM)，因此可以轻松控制收发器状态
- 可热插拔（运行期间）
- 1 类激光产品，符合 EN60825-1
- 适用于 Eco、Advanced 和 SubstationLine 交换机

## 通用订货数据

版本	SFP 收发器, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
订货号	<a href="#">2682450000</a>
类型	IE-SFP-1FE-MM-2
GTIN (EAN)	4050118692266
数量	1 items

## IE-SFP-1FE-MM-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E230683

## 尺寸和重量

净重 17.5 g

## 温度

存储温度 -40 °C...85 °C 工作温度 -40 °C...85 °C  
湿度 5 至 95% (无凝结)

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## EMC认证

EMC 标准 EN 55032, EN 55035 安全标准 UL 62368-1

## 保修

质保期 3年

## 光纤收发器特征参数

传输速率 100 Mbps

数字诊断监控功能 (DDM) 有支持

收发器类型 Multimode

连接器类型 LC-Duplex

传输距离, 典型 4 km

波长 典型值 1310 nm

波长 TX

最小 1270 nm

最大 1380 nm

波长 RX

最小 1260 nm

最大 1620 nm

接收功率 最小 -32 dBm

最大 -3 dBm

传输功率 最小 -20 dBm

最大 -14 dBm

链路预算 12 dB

## 机械结构

安装方式 SFP 插槽中的插芯

**技术数据**

www.weidmueller.com

**环境条件**

最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)	最高存放温度	85 °C
最低存放温度	-40 °C		

**电源**

电源电压	3.3 V (通过以太网交换机)
------	------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ETIM 10.0	EC003628	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		

## IE-SFP-1FE-MM-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### LC-Duplex



安装导轨接口，LC 双工接线设计符合 IEC 61754-20 标准

### 通用订货数据

类型	IE-TO-LCD-MM	版本	
订货号	<a href="#">8947010000</a>	安装导轨出线， 光纤, LC-Duplex, 多重模式, GOF, POF, IP20	
GTIN (EAN)	4032248735020		
数量	10 ST		