### IE-SFP-1GE-SM-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### SFP-系列收发器的特征

- 适用于多种传输速度(高达 10 Gb 以太网)和距离(高达 60 公里)的多种不同型号收发器
- 用于单模光纤通信的 BiDi SFP 模块
- 由于支持数字诊断监控 (DDM),因此可以轻松控制收发器状态
- 可热插拔(运行期间)
- 1 类激光产品,符合 EN60825-1
- 适用于 Eco、Advanced 和 SubstationLine 交换机

#### 通用订货数据

版本	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 ℃85 ℃
订货号	<u>2682510000</u>
类型	IE-SFP-1GE-SM-40
GTIN (EAN)	4050118692204
数量	1 items

## IE-SFP-1GE-SM-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

/IAMID 认证	( E.A.	UK US CA		
ROHS				
JL File Number Search	UL 网站			
cURus 证书号	E230683			
マ寸和重量				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17.5 g			
			,	
	40.00 05.00	- /b\n -	40.00 05.00	
存储温度	40 °C85 °C 5 至 95% (无凝结)	工作温度	-40 °C85 °C	
显度	5 至 95% (无凝结)			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,无例外			
NOTS ロが仏形 REACH SVHC				
EMC认证	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
EIVIC IV III				
EMC 标准	EN 55032, EN 55035	安全标准	UL 62368-1	
保修				
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3年			
光纤收发器特征参数			,	
专输速率	1000 Mbps			
牧字诊断监控功能 (DDM) 女发器类型	有支持 Singlemode			
X及品关至	LC-Duplex			
专输距离,典型	40 km			
<del>文(1835年)</del> 安长	典型值	1310 nm		
	波长	TX		
	最小	1280 nm		
	最大	1350 nm		
	波长	RX		
	最小	1260 nm		
	最大	1610 nm		
接收功率	最小	-24 dBm		
传输功率	最大	-3 dBm -3 dBm		
	最大	-3 dBm		
		3 45111		
<del>医四顶异</del>		。 这器时,我们建议使用衰减器,以防止4		

安装方式

目录日期/图纸 2

SFP 插槽中的插芯

# 数据信息页

## IE-SFP-1GE-SM-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

环境条件			
最高操作温度	85 °C	最低操作温度	-40 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)	最高存放温度	85 ℃
最低存放温度.	-40 °C		
电源			
电源电压	3.3 V(通过以太网交换		
· 10/// · 10/// · 10//	机)		
分类			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ETIM 10.0	EC003628	ECLASS 9.1	27-44-02-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	19-17-03-03
ECLASS 12.0	19-17-03-03	ECLASS 13.0	19-17-03-03
ECLASS 14.0	19-17-03-03	ECLASS 15.0	19-17-03-03

# 数据信息页

## IE-SFP-1GE-SM-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### **LC-Duplex**



安装导轨接口,LC 双工接线设计符合 IEC 61754-20 标准

### 通用订货数据

 类型
 IE-TO-LCD-SM
 版本

 订货号
 8947020000
 安装

GTIN (EAN) 4032248735037

数量 10 ST

安装导轨出线, 光纤, LC-Duplex, 单模, IP20