

**IE-SW-AL06LM-4TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**AdvancedLine 管理型交换机系列特点**

工业网络要求使用具有高可用性、可靠性和透明度的面向未来的基础设施。在严苛的自动化网络中，管理型交换机利用冗余设计、控制机制以及网络诊断来提高网络可用性。

- 丰富的管理功能集合支持设置各种冗余、监控、流量过滤和安全性功能
- 丰富的端口数量和端口类型让多种应用成为可能（5 到 24 个端口）
- 支持千兆以太网的型号，包括对带宽和延迟要求高的应用的巨型帧支持
- 坚固耐用的设计，-40°C 至 75°C 的工作温度范围，适合在恶劣的工业环境下使用
- 第 3 层模块可用于多达 20 个 IP 子网间的硬件支持路由

**通用订货数据**

版本	网络交换机, 精简管理, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
订货号	<a href="#">2682260000</a>
类型	IE-SW-AL06LM-4TX-2SC
GTIN (EAN)	4050118692457
数量	1 items

**IE-SW-AL06LM-4TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E141197

**尺寸和重量**

深	107.1 mm	深度 (英寸)	4.2165 inch
高度	145.4 mm	高度 (英寸)	5.7244 inch
宽度	54.2 mm	宽度 (英寸)	2.1339 inch
净重	799 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...75 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

**EMC认证**

自由落体	符合 IEC 60068-2-31 标准	EMC 标准	EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: 电源 : 0.5 kV ; 信号 : 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
振动	符合 IEC 60068-2-6 标准	冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准
安全标准	SELV 符合 EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201		

**MTBF**

MTBF	符合标准 工作时间 (小时) , 最小值。	Telcordia SR-332 595597 h
------	--------------------------	------------------------------

**交换属性**

MAC表大小	2 K	包缓冲区	1 Mbit
带宽底板	1.2 Gbit/s		

**IE-SW-AL06LM-4TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****保修**

质保期	5年
-----	----

**光纤收发器特征参数**

传输速率	100 MBit/s	
收发器类型	Multimode	
连接器类型	SC-Duplex	
传输距离, 典型	2 km	
波长	典型值	1310 nm
接收功率	最小	-31 dBm
	最大	0 dBm
传输功率	最小	-23.5 dBm
	最大	-14 dBm
链路预算	7.5 dB	

**技术**

数据交换	储存和转发	流量控制	IEEE 802.3x 流量控制
标准	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.1D for the Spanning Tree protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1AB 针对链路层 发现协议 (LLDP)		

**接口**

光纤接口	100BaseFX Ports (SC-联接), 多模	RJ45 端口	10/100BaseT(X), 自动调整速率, 全/半双工模式, 自动MDI/MDI-X 联接
告警触点	1 个继电器输出, 载流量 7A@24V DC	端口类型和数量	4x RJ45, 2 * SC Multi-mode
功能复位输入按钮	<5 秒 : 系统重启, >5 秒 : 出厂默认		

**机械结构**

外壳基本材料	金属	安装方式	DIN 导轨
防护等级	IP30	速度	Fast Ethernet
开关	精简管理		

**环境条件**

最高操作温度	75 °C	
最低操作温度	-40 °C	
湿度	5 至 95% (无凝结)	
最高存放温度	85 °C	
最低存放温度.	-40 °C	
工作海拔	最高海拔 备注 最高海拔 备注	2000 m 符合 UL 要求 6000 m 如要了解限制条件, 请参见下载部分中制造商对运行海拔的说明

**IE-SW-AL06LM-4TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****电源**

反向电路保护	是	
电源电压	12/24/48 V DC, 2 个冗余输入端	
过载电流保护	是	
联接类型	1 个可拆式 7 针接线端子	
供电电压范围	电压类型	直流电
	电压, 最小	10.8 V
	电压, 最大	52.8 V
电流消耗	电压	12 V
	电流	0.47 A
	电压	24 V
	电流	0.24 A
	电压	48 V
	电流	0.12 A

**管理功能**

设备配置	网页浏览器 (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, 通过 web 界面或 TFTP 服务器 上传配置文件, Command Line Interface (Telnet/SSH)	监控功能	SNMP v1/v2c/v3, 链路层 发现协议 (LLDP), 系统日志, 通过电子邮件的基于事件的 警告, 通过中继器的基于事件 的警告, 通过 SNMP 陷阱 的基于事件的警告
网络冗余	生成树协议 (STP), 快速 生成树协议 (RSTP), O- Ring (恢复时间 <10 ms) , O-Chain (恢复时间 <10 ms) , 快速恢复	网络流量过滤器	基于端口的 VLAN
IP 地址管理	静态, DHCP 客户端, DHCP- 服务器 (基于端口, 基于 池) , DHCP Option 82, DHCP 中继, IPv4/IPv6	安全功能	VLAN 分段, 启用/禁用端口, 环路保护, TACACS+ 身份 验证, 通过安全性 IP 列表和 允许的访问方法配置 (web 界面、telnet、SSH) 管理 访问安全性
时间同步管理	NTP 服务器, SNTP 客户端	工业协议支持	Modbus/TCP slave

**分类**

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-01
ECLASS 15.0	19-17-04-01		

**IE-SW-AL06LM-4TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**19"机架安装套件**

- 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备

**通用订货数据**

类型	RM-KIT	版本
订货号	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
数量	1 ST	