

TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



用于建筑和工厂自动化领域的紧凑型时间继电器

魏德米勒 TFIS-Relays 由五种不同的设备组成，涵盖建筑和工厂自动化领域中最重要的应用。其中四种设备可执行以下单项功能：时钟发生器（暂停和暂停启动）、星形-三角形开关、打开延迟和关闭延迟（利用控制输入）。此外还有一个具有七种不同时间功能的多功能版本。时间功能和时间范围可通过正面安装的旋转开关轻松完成配置。所有设备满足 EN 61812 国际标准，并且拥有面向北美市场的 UL 认证。

- 提供安装设计和紧凑型工业设计
- 通过设置电位计和状态 LED 进行简单配置
- 符合EN 61812国际标准
- 拥有面向北美市场的 UL 认证

通用订货数据

版本	TFI-SERIES, 星形三角计时器, 触点数量: 2, 常开触点, AgNi, 额定控制电压: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持续电流: 3 A, 螺钉联接
订货号	2697270000
类型	TFIS 12-240VUC 2NO SD
GTIN (EAN)	4050118705270
数量	1 items

TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E360862

尺寸和重量

深	75 mm	深度 (英寸)	2.9527 inch
高度	67 mm	高度 (英寸)	2.6378 inch
宽度	225 mm	宽度 (英寸)	8.8582 inch
净重	69 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-25 °C...60 °C
工作温度		湿度	5...95 % 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	12...240 V UC -10 % / +10 %	额定功率	500 mVA, 180 mW
状态显示	LED 绿色 (U/t) 闪烁 : 星形继电器已关闭, 时间运行, LED 绿色 (U/t) 常亮 : 三角形继电器已关闭, 时间运行, LED 黄色 (R) : 星形继电器已关闭	时间范围	0.5 s - 10 s, 1.5 s - 30 s, 3 s - 60 s, 9 s - 180 s
设置容许误差限	5 %	断电后最大恢复时间	200 ms
基本精度	± 1 % (刻度最终值)	最小脉冲持续时间	100 ms
重复精度	<0.5 % 或 ±5 ms		

负载侧

额定开关电压	250 V AC	持续电流	3 A
最大开关电压, 交流	250 V	最大开关电压, 直流	30 V
最大交流开关容量 (阻性)	750 VA	最大直流开关容量 (阻性)	90 W
触点类型	2 NO contact (AgNi)	DC 线圈电气寿命	100x103 开关循环 (3 A @ 250 VAC)
机械使用寿命	20 x 106 开关循环	最小切换功率	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

基本信息

前面板安装	无
安装导轨已装备	TS 35
测试按钮可用	否
机械开关位置指示器	无
颜色编码	黑色

TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0
UL94阻燃等级组件	组件
	UL94阻燃等级

Resistance to vibration EN 61812-1 10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g

绝缘设计

额定电压	300 V	污染等级	2
过压等级	III	电气间隙和爬电距离, 输入—输出	≥ 3 mm
控制端 - 负载端间的耐压强度	1.6 kV	抗冲击耐压	4 kV
防护等级	IP20		

详细标准及认证情况

证书号 (cULus) E360862

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最大拧紧力矩	1 Nm	额定连接下的压接范围	2.5 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	4 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 20	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	4 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm ²	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 2.5 mm ²	
头 DIN 46228/4, 最小		头 DIN 46228/4, 最大	
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm ² 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 2.5 mm ² 46228-1)	
多股软导线的最小压接面积 (双线)	0.5 mm ²	多股软导线的最大压接面积 (双线)	2.5 mm ²
螺丝刀口尺寸	尺寸 PH1		

分类

ETIM 8.0	EC001439	ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439	ECLASS 14.0	27-37-16-05
ECLASS 15.0	27-37-16-05		


TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


图纸

www.weidmueller.com


接线图



Dimensional drawing




Miscellaneous




分解图纸

Graph



时间功能

Type codes



其他


TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Phillips型




十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDK PH1 X 80	版本
订货号	2749410000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 4.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118895636	
数量	1 ST	
类型	SDIK PH1 X 80	版本
订货号	2749890000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

十字槽螺丝刀, Phillips型




VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PH1 X 80	版本
订货号	2749650000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
数量	1 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

TFIS 12-240VUC 2NO SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ESG 6/15 K MC NE GE	版本
订货号	1880130000	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478910	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本
订货号	1880100000	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/17 K MC NE GE	版本
订货号	1880110000	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478798	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/17 K MC NE WS	版本
订货号	1880120000	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478804	
数量	200 ST	

ESG 6/15



保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

类型	ESG 6/15 MM WS	版本
订货号	2619940000	ESG, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	

ESG 6/17



保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

类型	ESG 6/17 MM WS	版本
订货号	2005100000	ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390728	
数量	3000 ST	