


## THM WO-Q VIN 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

## 通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 白色
订货号	<a href="#">2711930000</a>
类型	THM WO-Q VIN 25/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750003
数量	1000 items

## THM WO-Q VIN 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	38.1 mm	宽度 (英寸)	1.5 inch
净重	0.2 g		

## 温度

工作温度范围 -40...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂		
打印方向	水平和垂直的		
打印类型	空白		
宽度	38.1 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	是		
基础材料	乙烯胶片		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签	
认证符合 UL 969	是		
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40...80 °C		
每卷数量	1000		

## 导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	75 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	9.8 mm	最小电缆外径	4.9 mm
导线外径	4.9 - 9.8 mm	导线压接面积	75 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸



附件

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本	
订货号	<a href="#">2005080000</a>	墨带	
GTIN (EAN)	4050118389951		
数量	1 ST		
类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	<a href="#">2005070000</a>	墨带	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		